

Artikelbezeichnung <i>Article description</i>				Art.-Nr <i>Art.No.</i>	EAN-Code <i>EAN code</i>	BE <i>PUC</i>
	Handleuchte mit Glasglocke, verzinktem Drahtkorb und 5 m Anschlußschnur mit Europastecker, Fassung E 27	60 W	PVC	1912.0004.1	4008222628084	5
	<i>Portable lamp with glas lamp bowl, metal basket, 5 m cable with europe plug, lampholder E 27</i>	60 W	Plastic Gummi Rubber	1967.1604.4	4008223961920	5
		100 W	Gummi Rubber	1966.1604.1	4008223961913	5
	Handleuchte mit Glasglocke, Kunststoffkorb und 5 m Anschlußschnur, E27 <i>Portable lamp with glass lampbowl, plastic basket, 5 m cable, E27</i>	60 W	PVC	1912.0100.4	4008224525817	5
	Werkstatt-Leuchtstoff-Handlampe, 5 m Anschlußschnur mit Europastecker Leuchtmittel, drehbarer Haken, bruchfest, IP 40 <i>Workshop fluorescent lamp, 5 m cable with europe plug, incl.fluorescent tube, rotary hook, impact resistance, IP 40</i>	8 W	PVC	1968.0004.4	4008223961937	10
	Ovalarmatur mit Drahtkorb Fassung E 27, IP 43 <i>Oval lamp with metal basket, lampholder E 27, IP 43</i>	60 W	grau	1908.0404.2	4008220999605	4
		100 W	grey grau grey	1965.0400.1	4008223961906	4
	Ovalarmatur mit Kunststoffkorb, Fassung E 27, IP 44 <i>Oval lamp with plastic basket, lampholder E 27, IP 44</i>	60 W	weiß white	1920.0100.9	4008224199186	4
			schwarz black	1920.0500.3	4008224199216	4
			rot red	1920.1200.7	4008224199223	4
			blau blue	1920.2100.3	4008224523806	4
			grau grey	1920.0400.2	4008224523813	4
	Rundarmatur mit Kunststoffkorb, Fassung E 27, IP 44 <i>Round lamp with plastic basket, lampholder E 27, IP 44</i>	100 W	weiß white	1944.0100.3	4008223961524	4
			schwarz black	1944.0500.7	4008223961555	4
			rot red	1944.1200.1	4008223961593	4
			blau blue	1944.2100.7	4008224523820	4
	Rundarmatur mit Kunststoffkorb, Fassung E 27, IP 44 <i>Round lamp with plastic basket, lampholder E 27, IP 44</i>	75 W	weiß white	1944.1300.2	4008224523790	4
			schwarz black	1944.1500.4	4008224523783	4
	Schnurpendel für Lampenschirme Deckenbaldachin mit Zugentlastung ca. 55 cm leichte PVC-Schlauchleitung Ho3VV-F 2 x 0,75 mm², Iso-Fassung E 27 mit Schirmtraggerring <i>Pendant cord for lamp shades ceiling canopy with strain relief approx. 55 cm light PVC-flexible sheathed cable Ho3VV-F 2 x 0.75 mm2, insulated socket E 27 with shade holder ring</i>		weiß/white schwarz/black braun/brown gold/gold	2102.1704.1 2102.0504.2 2102.0604.3 2102.0704.4	4008221011054 4008223961951 4008221623882 4008223961968	10 10 10 10
	Leuchten-Zugpendel Deckenbaldachin mit Zugentlastung, gewendelte Zuleitung max. 60 W Ho5VV-F 2 x 0,75 mm², ausziehbar ca. 40 cm bis 120 cm, Iso-Fassung E 27 mit Schirmtraggerring <i>Luminaire-pull-down pendant ceiling canopy with strain relief, spiral cord, max. 60 W Ho5VV-F 2 x 0.75 mm2, retractable approx. 40 cm to 120 cm, insulated socket E 27 with shade holder ring</i>		weiß white	2123.0100.5	4008223959934	5
	Kunststoff Deckenbaldachin <i>Plastic ceiling canopy</i>		weiß/white schwarz/black braun/brown gold/gold	3428.1700.7 3428.0500.8 3428.0600.9 3428.0700.0	4008220659462 4008224199230 4008221329449 4008224199247	10 10 10 10
	Kunststoff Abzweig-Baldachin Standard-Verpackung, SB-Verpackung <i>Plastic branch canopy Standard packaging, DIY-packaging</i>		weiß/white schwarz/black braun/brown gold/gold	3418.1700.6 3418.0500.7 3418.0600.8 3418.0700.9	4008220063795 4008224199254 4008221330414 4008224199308	20 20 20 20