



## TM-222 スライドレール

Drawer Slide Rail



### 特長

金属リテーナーを上下に施していますので、ハードな直線運動に十分に耐えられます。  
又、作動中にボールのずれが生じないという利点があります。ダブルスライド 1" オーバートラベル各メンバーは分解できません。

### 用途

OA 機器・医療機器・計測通信機等の筐体・その他

### 注意事項

取付ネジは M4 トラス又はバインド小ねじとします。

### Characteristic

Metal retainers are placed at upper and lower sides of the rail having better durability for hard straight movement. Also no slip out of the ball shall happen is another advantage with its metal retainers. Double slides. Travel amount : Over travel by 1". Each part cannot be disassembled.

### Application


Office automation appliances / Medical instruments / Boxes of Telecommunication devices, etc.

### Note

M4 truss or bind head screws should be used for fixing.

### ■部品表 Parts List

| 部番<br>No. | 部品名<br>Part Name        | 材質<br>Material                | 処理<br>Finish                          |
|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1         | キャビネットメンバー Cabinet Part | SPCC                          | 3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment |
| 2         | ミドルメンバー Middle Part     |                               |                                       |
| 3         | ドローワメンバー Drawer Part    |                               |                                       |
| 4         | リテーナー Retainer          | 亜鉛めっき鋼板 Galvanized Sheet Iron | —                                     |
| 5         | ボールベアリング Ball Bearing   | 炭素鋼球 Carbon Steel Ball        |                                       |



### 寸法・仕様表 Size List & Specification

| 型番<br>Model No. | Ls    | Lt    | A     | B     | C     | D    | E     | F     | G     | H     | 定格荷重 (kg/ セット)<br>Rated Load (kg/Set) | 自重 (g/ セット)<br>Net Weight (g/Set) | 価格 (円 / 2 本セット)<br>Price (yen) |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| TM-222-12       | 304.8 | 330.2 | 76.2  | 177.8 | 254   | 25.4 | 76.2  | 190.5 | 241.3 | 266.7 | 78.8                                  | 1340                              | ¥3,900                         |
| TM-222-14       | 355.6 | 381   | 101.6 | 203.2 | 304.8 |      | 88.9  | 215.9 | 292.1 | 317.5 | 76.5                                  | 1560                              | ¥4,270                         |
| TM-222-16       | 406.4 | 431.8 | 127   | 228.6 | 355.6 |      | 127   | 241.3 | 342.9 | 368.3 | 72                                    | 1790                              | ¥4,840                         |
| TM-222-18       | 457.2 | 482.6 |       | 279.4 | 406.4 |      | 127   | 292.1 | 393.7 | 419.1 | 67.5                                  | 2010                              | ¥5,140                         |
| TM-222-20       | 508   | 533.4 |       | 304.8 | 457.2 |      | 152.4 | 317.5 | 444.5 | 469.9 | 65.3                                  | 2240                              | ¥5,475                         |
| TM-222-22       | 558.8 | 584.2 | 177.8 | 330.2 | 508   |      | 177.8 | 342.9 | 495.3 | 520.7 | 63                                    | 2460                              | ¥5,835                         |

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.