

Hitze für große Flächen
Real power for rough conditions

- Für den industriellen Einsatz /
For industrial applications
- Bürstenloser Hochleistungsmotor /
High-performance brushless motor
- Motor: ca. 20.0000 Std. Lebensdauer /
Motor: ca. 20.000 h durability
- Heizelement leicht austauschbar /
Easy-to-change heating element
- Netzkabel ohne öffnen des Gehäuses
austauschbar / *Power cord can be changed
without taking enclosure apart*

**Technische Daten / Technical Data**

Artikel-Nummer / Item No.		350116 Faltschachtel / <i>folded box</i> 350154 Koffer / <i>case</i>
Leistung / <i>Output</i>	W / <i>watts</i>	3400
Spannung / <i>Voltage</i>	V	230
Temperatur / <i>Temperature</i>	°C	25 – 600
Luftmenge / <i>Airflow</i>	l/min.	max. 800
Ausblasrohr / <i>Delivery nozzle</i>	ø mm	50
Motor / <i>Motor</i>		bürstenloser Motor / <i>brushless motor</i>
Heizung / <i>Heating element</i>		hochwertige Keramikheizung / <i>high-quality ceramic heating element</i>
Temperaturregulierung / <i>Adjustment of temperature</i>		stufenlos in 10°C-Schritten / <i>continuously in 10°C steps</i>
Luftmengenregulierung / <i>Adjustment of airflow</i>		stufenlos / <i>continuously adjustable</i>
Display / <i>Display</i>		LED-Segmentanzeige / <i>LED segment display</i>
Geräuschpegel / <i>Sound level</i>	dB (A)	≤ 70
Abmessungen (L x B x H) / <i>Dimensions (L x W x H)</i>	mm	350 x 122, ø 67
Gewicht / <i>Weight</i>	g	1190
Konformitätszeichen / <i>Mark of conformity</i>		   
Qualitäts-Zertifizierung / <i>Quality certification</i>		 
Schutzklasse II / <i>Protection class II</i>		

Zubehör / Accessories



**Winkelflachdüse 74 x 3 mm /
Flat angled nozzle 74 x 3 mm**

Art-Nr. / Item No. 092818

Zum Schweißen von Kunststofffolien im Überlappschweißverfahren /
For welding overlapped plastic sheeting



**Flachdüse 70 x 10 mm /
Flat nozzle 70 x 10 mm**

Art-Nr. / Item No. 092719

Zur Bündelung des Luftstroms / For concentrating the flow of air



Metall-Koffer / Metal case

Art-Nr. / Item No. 090104

Zur sicheren Aufbewahrung / For safe storage