

面付引戸錠

SLIDE DOOR LOCKS

取付け工賃1/3 メンテは目で見てOK

PAT.PEND.

A-1378-S
ステンレス製A-378-S
鉄製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1378-S)
- 面付けタイプで取付けが簡単です。
- 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
- トリガーボルト付きでワンタッチ開閉
- 建築錠前各社の錠前の組込みが可能です。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (A-1378-S)
- Surface attachment type: it's easy to install.
- Maintenance is very simple when compared with the embedded type.
- One-touch opening/closing with the trigger bolt.
- Looks by construction lock makers can be incorporated.
- The right-hand or left-hand use. (Drawings and photo show the right-hand use)

[A-1378-S]

仕様 ● 材質:

本体・表面パネル・ストライク受/ステンレス鋼板(SUS304)
ハンドル・サムターン・キャップ/ステンレス鋼物(SUS304)

● 表面仕上:

本体・表面パネル・ストライク受/ヘアライン仕上
ハンドル・サムターン・キャップ/ヘアラインバフ研磨

[A-378-S]

仕様 ● 材質:

本体・表面パネル・ストライク受/冷間圧延鋼板
(SPCC) SUS304カパー付
ハンドル・サムターン・キャップ/亜鉛合金(ZDC)

● 表面仕上:

本体・表面パネル・ストライク受/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

カパー/ヘアライン仕上

ハンドル・サムターン・キャップ/焼付塗装(シルバーメタリック)

● 鍵番号: 37500G

● 付属品: キー2本・ストライク受・取付け用ビス

● シェルター・キャビン・格納庫

● 特注品・・・納期ご連絡します

用途

納期

[A-1378-S]

Speci-

fications

● Material: Main body/Front panel/Strike plate: Stainless steel plate (SUS304)
Handle/Thumb turn/Cap: Cast stainless steel (SUS304)

● Finish: Main body/Front panel/Strike plate: Hairline finish
Handle/Thumb turn/Cap: Hairline buffing

[A-378-S]

Speci-

fications

● Material: Main body/Front panel/Strike plate: Cold rolled steel plate (SPCC) With cover (SUS304)
Handle/Thumb turn/Cap: Zinc alloy (ZDC)

● Finish: Main body/Front panel/Strike plate: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Cover: Hairline finish


Handle/Thumb turn/Cap: Baked (Silver metallic)

● Key No.: 37500G

● Accessories: Two keys, strike plate and installation screws

Specific use

● Shelters, cabins and storage house

表面
Front






A-1378-S-R

裏面
RearキーNo.37500G
Key

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	材質 Material	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-1378-S-L			左用 Left-hand use	SUS	1,900	03055	¥29,000	5個～ ¥27,840
A-1378-S-R			右用 Right-hand use			03056		5個～ ¥27,840
A-378-S-L			左用 Left-hand use	SPCC	2,120	03053	¥15,000	5個～ ¥14,400
A-378-S-R			右用 Right-hand use			03054		5個～ ¥14,400

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

矢視A
Detail Aパネル厚
Panel thickness
調整範囲45~55
adjusting range↑ 矢視A
Detail Aパネル穴φ32
Panel notch holeパネル穴φ40
Panel notch hole2-M5皿穴
countersink