



ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム

ラッシング
システム

ラッシング
システム

ラッシング
システム

ラッシング
システム

ラッシング
システム

ラッシング
システム

ラッシング
システム

ラッシング
システム

ラッシング
システム

ラッシング
システム

ラッシング
システム

ラッシング
システム

ラッシング
システム

ラッシング
システム

ラッシング
システム

ラッシング
システム

ラッシング
システム

ラッシング
システム

ラッシング
システム

ラッシング
システム

ラッシング
システム


C-1463・C-463 窓枠

窓枠 WINDOW FRAME



PAT.PEND.



C-463-B-4060-Silver
シルバー



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



表以外の寸法も製作します。お問合せください。
We manufacture dimensions other than those in the table.
Please ask for details.

〔C-463角型〕 Quadrilateral -type

商品番号 Product No.	ガラス仕様 Glass-type	RoHS	CAD	L1	L2	L3	W1	W2	W3	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-463-A-2020-Silver	網入りガラス Wire glass	2D		198	250	235	198	250	235	1,350	23794	¥10,500	5個～	¥10,100
C-463-B-2020-Silver	強化ガラス Tempered glass	2D/3D		198	250	235	198	250	235	1,170	23795	¥9,500	5個～	¥9,120
C-463-A-2030-Silver	網入りガラス Wire glass	2D		198	250	235	298	350	335	1,830	23762	¥11,500	5個～	¥11,100
C-463-B-2030-Silver	強化ガラス Tempered glass			198	250	235	298	350	335	1,600	23764	¥10,000	5個～	¥9,600
C-463-A-2040-Silver	網入りガラス Wire glass	2D		198	250	235	398	450	435	2,350	23806	¥12,500	5個～	¥12,000
C-463-B-2040-Silver	強化ガラス Tempered glass			198	250	235	398	450	435	2,000	23807	¥11,000	5個～	¥10,600
C-463-A-3030-Silver	網入りガラス Wire glass	2D		298	350	335	298	350	335	2,550	23796	¥12,500	5個～	¥12,000
C-463-B-3030-Silver	強化ガラス Tempered glass			298	350	335	298	350	335	2,150	23797	¥11,000	5個～	¥10,600
C-463-A-3040-Silver	網入りガラス Wire glass	2D		298	350	335	398	450	435	3,200	23766	¥14,000	5個～	¥13,500
C-463-B-3040-Silver	強化ガラス Tempered glass			298	350	335	398	450	435	2,700	23768	¥12,000	5個～	¥11,600
C-463-A-3050-Silver	網入りガラス Wire glass	2D		298	350	335	498	550	535	3,900	23798	¥15,000	5個～	¥14,400
C-463-B-3050-Silver	強化ガラス Tempered glass			298	350	335	498	550	535	3,200	23799	¥13,000	5個～	¥12,500
C-463-A-3060-Silver	網入りガラス Wire glass			298	350	335	598	650	635	4,600	23808	¥16,500	5個～	¥15,900
C-463-B-3060-Silver	強化ガラス Tempered glass			298	350	335	598	650	635	3,750	23809	¥14,000	5個～	¥13,500
C-463-A-3070-Silver	網入りガラス Wire glass			298	350	335	698	750	735	5,250	23810	¥18,000	5個～	¥17,300
C-463-B-3070-Silver	強化ガラス Tempered glass			298	350	335	698	750	735	4,300	23811	¥15,500	5個～	¥14,900
C-463-A-4040-Silver	網入りガラス Wire glass			398	450	435	398	450	435	4,050	23812	¥16,000	5個～	¥15,400
C-463-B-4040-Silver	強化ガラス Tempered glass			398	450	435	398	450	435	3,300	23813	¥13,500	5個～	¥13,000
C-463-A-4050-Silver	網入りガラス Wire glass			398	450	435	498	550	535	4,950	23814	¥17,500	5個～	¥16,800
C-463-B-4050-Silver	強化ガラス Tempered glass			398	450	435	498	550	535	4,000	23815	¥15,000	5個～	¥14,400
C-463-A-4060-Silver	網入りガラス Wire glass	2D		398	450	435	598	650	635	5,650	23770	¥19,000	5個～	¥18,300
C-463-B-4060-Silver	強化ガラス Tempered glass			398	450	435	598	650	635	4,700	23772	¥16,000	5個～	¥15,400
C-463-A-5050-Silver	網入りガラス Wire glass			498	550	535	498	550	535	5,900	23816	¥19,500	5個～	¥18,800
C-463-B-5050-Silver	強化ガラス Tempered glass			498	550	535	498	550	535	4,750	23817	¥16,500	5個～	¥15,900
C-463-A-5060-Silver	網入りガラス Wire glass			498	550	535	598	650	635	7,000	23818	¥21,000	5個～	¥20,200
C-463-B-5060-Silver	強化ガラス Tempered glass			498	550	535	598	650	635	5,550	23819	¥18,000	5個～	¥17,300

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

**C-1463**
ステンレス製**C-463**
アルミニウム製

特 徴 Feature

- 屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
- ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
- 粉体塗装のため耐食性に優れています。
- 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
- 網入りガラスと強化ガラスからお選びいただけます。
- Ideal for checking the internal instruments of outdoor panels.
- Excellent airtightness is provided by rubber packing.
- Excellent corrosion is provided by powder coating.
- Can be easily installed by simply fastening it from the back side with nuts.
- Choice of wire glass or tempered glass.

仕 様 [C-1463]

- 材 質：窓枠／ステンレス鋼板(SUS304)
窓／強化ガラス(5.0mm厚)
パッキン／クロロプレンゴム(CR)・
エチレンプロピレン(EPDM)
- 表面仕上：バフ研磨

- 表面仕上：バフ研磨
- 標準色：シルバー
- 防水性能：IPX5
- 適用板厚：2.0～3.2mm
- キュービクル・配電盤・分電盤
- 標準在庫品

用 途
納 期
備 考

- 強化ガラスUVカット仕様も製作します。
- 表以外の寸法も製作します。お問合せください。
- 防水性能の保護等級・試験条件については、37ページをご参照ください。

Speci-
fications [C-1463]

- Material: Frame: Stainless steel plate (SUS304)
Window: Tempered glass (5.0mm thick)
Packing: Chloroprene rubber (CR) and
ethylene propylene (EPDM)

- Finish: Buffing

[C-463]

- Material: Frame (quadrilateral-type): Aluminum alloy extrusion (A6063S)
Frame (circle-type): Aluminum alloy
Window: Wire glass (6.8mm thick)
or tempered glass (5.0mm thick)
Packing: Chloroprene rubber (CR) and
ethylene propylene (EPDM)

- Finish: Frame: Powder coating
- Standard color: Silver




- Applicable plate thickness: 2.0 to 3.2 mm
- Cubicles, distribution panels, power boards

Specific use
Remarks

- For level of protection of waterproofing and testing conditions, please see page 37.



C-1463-B-180

C-463-A-120-Silver
シルバー[丸型]
Circle-typeパネル穴明け寸法1/2
Panel drilling dimensions使用例
Example of application取付け方法
Installation method

裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
Can be simply installed by just tightening a nut from the rear side.

[丸型]Circle-type

商品番号 Product No.	備 考 Remarks	ガラス仕様 Glass-type	RoHS	CAD	H	φD ₁	φD ₂	φD ₃	N	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
C-1463-B-180	ステンレス Stainless steel	強化ガラス Tempered glass	●		9	230	180	215	6	1,100	23951	¥30,000	5個～ ¥28,800
C-463-A-120-Silver	アルミ Aluminum	網入りガラス Wire glass		2D	8.2	170	120	155	3	450	23800	¥6,000	5個～ ¥5,760
C-463-B-120-Silver	アルミ Aluminum	強化ガラス Tempered glass		2D						370	23801	¥3,800	5個～ ¥3,648

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチスナッチ
ロックコントロール
センター太陽光
関連金具グレーチング
ロック工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダーゴム脚・
グロメット周辺機器
(C)充電器用
金具フリーザー
金具ラッシング
システム

WINDOW FRAMES & CARD HOLDERS

充電器用
金具フリーザー
金具ラッシング
システムラッシング
システムラッシング
システムラッシング
システムラッシング
システムラッシング
システムラッシング
システムラッシング
システムラッシング
システム