

Enclosures

RETEX




Vertretung für Deutschland:

AXXATRONIC GmbH, Alemannenstrasse 10, 71296 Heimsheim

Telefon: (0 70 33) 46 66 1 - 0, Fax: (0 70 33) 46 66 1 - 23, www.axxatronic.de, info@axxatronic.de

Serie 33



Die neue optische Linie mit ergonomischen Formen. Das griffige Handgehäuse mit großer Innenraumausnutzung in sechs Größen für zahlreiche Anwendungen mit hohen mechanischen Anforderungen in der Schutzklasse IP 65.

Das intelligente System ermöglicht die schnelle Montage durch Einrasten der Seitenteile, die gleichzeitig als Kantenschutz dienen. Das Gehäuse kann zudem verschraubt werden.

Zusätzlich bietet das Gehäuse verschiedene Montagemöglichkeiten für Folientastaturen an den Gehäuseober- und unterteilen sowie an Front- und Rückplatten.

Material aus ABS, Wandstärke von ca. 3 mm.

Schnelle Montage durch einfaches Einrasten. Der Batteriedeckel wird verschraubt.

Am Gehäuseober- und unterteil sind Befestigungsdome für Leiterplatten vorgesehen (mit selbstschneidenden Schrauben).

Durch den Einsatz der optional angebotenen Gummidichtung wird die Schutzklasse IP 65 erreicht.

Temperaturbereich von -20° C bis +85° C.

Temperaturbeständig bis 85° C.

Material: Gehäuseober- und unterteil aus ABS, Seitenteile aus TPE beschichtetem Polypropylen, Farbe grau ähnlich RAL 7035 (ABS) und schwarz ähnlich RAL 7001 (TPE).

Lieferumfang: Gehäuseober- und Unterteil, Seitenteile (Batteriefach mit Deckel und Schrauben bei den größeren Ausführungen).

Zubehör:

- EPDM-Gummidichtung

Optionen:

- Sonderanfertigungen.
- Bedruckung.
- Innenbeschichtung für EMV/RFI-Abschirmung. Beschichtung auf Graphit-, Kupfer- oder Nickelbasis in Abhängigkeit des gewünschten Schutzgrades.
- ABS, selbstverlöschend gemäß UL 94 V0.
- weitere Farben.

(Für weitere Optionen fragen Sie bitte Ihren zuständigen Distributor).

Serie di scatole di comando di sei misure, per diverse applicazioni di comando manuale dove sia richiesto un contenitore di ampia capacità.

Nuova struttura di scatola di comando per applicazioni con elevate esigenze meccaniche, con angolari protettivi e indice di aderenza ottimizzato. Montaggio con semplice pressione degli angolari o combinata con angolari e viti.

Nuova linea estetica con forme mirate ad ottimizzare l'ergonomia e che permette un corretto utilizzo manuale. Varie possibilità di montaggio di tastiera a membrana. Aree incave nel coperchio, nella base e nei tappi frontali / posteriori per il fissaggio.

In ABS iniettato di alta qualità, con pareti di spessore medio fino a 3 mm.

Semplice montaggio di coperchio, base e tappi frontali / posteriori a pressione. Montaggio del coperchio del portatile tramite viti.

Torrette nella base e nel coperchio che permettono di fissare piastre con viti autofilettanti.

Possibilità di montaggio di guarnizione in EPDM, per tenuta IP 65.

Resiste a temperature di fino 85°C.

Materiali e finiture: coperchio e base e coperchi portatile in ABS iniettato altamente resistente, angolari di fissaggio in polipropilene ricoperto di TPE ad elevata aderenza.

Grigio chiaro simile a RAL 7035 (ABS) e RAL 7001 (TPE).

L'unità di base include: coperchio, base e angolari. Nei formati grandi include coperchio portatile e viti.



Accessori:

- guarnizione di tenuta EPDM.

Opzioni:





- meccanizzazioni speciali.
- serigrafia.
- verniciatura interna per blindaggio EMI / RFI, con verniciatura a base di grafite, rame o nichel, a seconda del livello di protezione richiesto.
- ABS auto estinguibile, secondo il grado UL 94 V0.
- altri colori.

(per altre opzioni si prega di consultare il proprio distributore).







CODE	A	B	C	Farbe Colore Hellgrau ähnlich Grigio chiaro sim. RAL 7035
33133001	145	95	25	*
33133002	145	95	35	*
33133003	185	110	25	*
33133004	185	110	35	*
33133005	200	120	30	*
33133006	200	120	35	*





Serie
33
33133001




OBER-/UNTERTEIL
COPERCHIO SUPERIORE/INFERIORE






Serie
33
33133002




OBERTEIL
COPERCHIO SUPERIORE





UNTERTEIL
COPERCHIO INFERIORE







OBER-/UNTERTEIL
COPERCHIO SUPERIORE/INFERIORE




OBER-/UNTERTEIL
COPERCHIO SUPERIORE/INFERIORE




UNTERTEIL
COPERCHIO INFERIORE



Serie
33
33133005



Serie
33
33133006



Dichtung Guarnizione

- Die optional angebotene EPDM-Gummidichtung bietet einen hohen Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Ozon. Schutzart IP 65.
- Temperaturbereich von -20° C bis +85° C.
- *Fabbricata in gomma EPDM. Garantisce un elevato grado di protezione contro polvere, umidità e ozono. Livello di protezione IP 65.*
- *Sopporta temperature fino a -20°C a +85°C.*

CODE	33133401
	Für alle Gehäuse der Serie 32
	<i>Per tutte i contenitori della Serie 32</i>

