



ETTK 630

Trenntransformator ETTK

Isolating transformer ETTK Range

- ▶ **Hohe Schutzart**
High protection index
- ▶ **Gießharzvollverguß**
Encapsulated in resins
- ▶ **Tragegriff für leichte Handhabung**
Hand grip for easy handling

Trenntransformator nach IEC 61558-2-4,
DIN EN 61558-2-4, VDE 0570 Teil 2-4

Isolating transformer to IEC 61558-2-4,
DIN EN 61558-2-4, VDE 0570 part 2-4



Typ Type	ETTK 160	ETTK 250	ETTK 630	ETTK 1000	ETTK 1600	ETTK 2500
Eingangsspannung Input voltage	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenzbereich Frequency range	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Ausgangsspannung Output voltage	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Leistung Power	160 VA	250 VA	630 VA	1000 VA	1600 VA	2500 VA
Prüfzeichen Approvals	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Kurzschlussfestigkeit Short circuit strength	bedingt kurzschlussfest non-inherently short-circuit proof	bedingt kurzschlussfest non-inherently short-circuit proof	bedingt kurzschlussfest non-inherently short-circuit proof	bedingt kurzschlussfest non-inherently short-circuit proof	bedingt kurzschlussfest non-inherently short-circuit proof	bedingt kurzschlussfest non-inherently short-circuit proof
Schutzart Protection index	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Schutzklasse Safety class	II	II	II	II	II	II
Umgebungstemperatur max. Ambient temperature max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Isolierstoffklasse Class of Insulation System	A	A	A	A	A	A
Prüfspannung Test voltage	4000 V, 50 Hz	4000 V, 50 Hz	4000 V, 50 Hz	4000 V, 50 Hz	4000 V, 50 Hz	4000 V, 50 Hz
Bauart Type	gekapselt, Gießharzvollverguss resin encapsulated transformer	gekapselt, Gießharzvollverguss resin encapsulated transformer	gekapselt, Gießharzvollverguss resin encapsulated transformer	gekapselt, Gießharzvollverguss resin encapsulated transformer	gekapselt, Gießharzvollverguss resin encapsulated transformer	gekapselt, Gießharzvollverguss resin encapsulated transformer
Anschlüsse PRI Terminals PRI	Netzanschlussleitung supply cable	Netzanschlussleitung supply cable	Netzanschlussleitung supply cable	Netzanschlussleitung supply cable	Netzanschlussleitung supply cable	Netzanschlussleitung supply cable
Anschlüsse SEC Terminals SEC	Steckdose socket outlet	Steckdose socket outlet	Steckdose socket outlet	Steckdose socket outlet	Steckdose socket outlet	Steckdose socket outlet
Breite Wide	105 mm	120 mm	120 mm	140 mm	170 mm	170 mm
Höhe Height	160 mm	185 mm	230 mm	230 mm	225 mm	225 mm
Länge Length	170 mm	200 mm	300 mm	300 mm	340 mm	340 mm
Gewicht Weight	5.80 kg	9.40 kg	16.40 kg	21.00 kg	35.80 kg	39.00 kg
Bestellnummer Order Number	ETTK 160	ETTK 250	ETTK 630	ETTK 1000	ETTK 1600	ETTK 2500