





© 1981 BY AMP (Japan) Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP
PRODUCTS COVERED BY PATENTS
AND/OR PATENTS PENDING

一：本圖



断面 A-A



断面 B-B

注記

1. 商用電線サイズ : AWG #24 ~ #18 ($0.2 \sim 0.75 \text{ mm}^2$)

被覆外径: 1.1 ~ 2.8 mm

2適用プラグハウジング型番: 172450

3. バラ状型番 : 172755-1

[illegible]

材料 (MATERIAL) りん青銅	一般公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED ± 0.3 ±	 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN
仕上 (FINISH) 全面ニッケル下地めき 接触部 0.76μ金めき	DR. <i>Y. Fujiwara</i> 10/28/81 CHK. <i>T. Sato</i> 10-2P-181 DE. APP. <i>S. Takahashi</i>	名称 (NAME) 1) セプトアクル コンタクト (連鎖状) (圧着タイプ) マルチ・タフ・コネクタ SIZE B LOC J 番号 (NO.) C-172754 尺度 (SCALE) # REV. A SHEET 105/1