


↑

1




Federleiste



?

4



in Richtung	zul. Mittenabweichung des Federleistendoms im Messer- leistenschutzkragen (gesteckt)	*) Größter zul. Versatz bei beweglichem Einbau ²¹⁾ ₂₂₎
längs	$\pm 0,15$	1,4
quer	$\pm 0,1$	1,4

21) Unter beweglichem Einbau ist zu verstehen:

b) Beweglichkeit der Montageplatte

Achtung: Auf den Leistenkörpern darf nicht das Gewicht der Einschübe ruhen.

FGN-Nr.: 5123




20) max. Abstand für einwandfreie Kontaktgabe

					Freimaßtoleranzen				
04	453/0592	26.01.83	MW	Bearb.	20.06.73	W. Hoff	Maßbild Steckbedingungen	1:1	
03	458/0547	22.11.77	Hof	Gepr.	16.7.78	J. Hoff			
02	454/6049A	30.4.74	Off	Norm.	21.8.73	J. Hoff			
01	454/6020N	14.11.73	Hof						
51	—	—	—				SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	C42334-A301-A13-*27	Blatt 2+
Ausgabe	Änderung	Tag	Name						

Messerleiste mit voreilenden Kontakten

ORG-Nr.: N431212E
FGN-Nr.: 5123

voreilende Kontakte in Messerkammern: a1/11; c1/11



Abmessungen, Montagelochung und Kontaktgabe siehe Bl.1 und Bl.2

Einschränkung der in der Tabelle in Bl.2 aufgeführten Versatzmaße :

in Richtung	zul. Mittenabweichung des Federleistendoms im Messerleistenschutzkragen (gesteckt)	*) Größter zul. Versatz bei beweglichem Einbau 30)
längs	$\pm 0,15$	0,7
quer	$\pm 0,1$	0,6

30) Unter beweglichem Einbau ist zu verstehen:

- a) Befestigung der Leiste beweglich mit Ansatzschraube z.B. C42334-A303-B1
- b) Beweglichkeit der Montageplatte

Bestellbezeichnung	Kontaktzahl	Kontaktoberfläche
Messerleiste C42334-A301-A113	29 normal / 4 voreilend	vergoldet
Federleiste C42334-A301-A14	33	vergoldet

Maßstab 1:1

04	453/0592	26.01.83	MW
03	458/0547	22.11.77	Hel
01	454/6048N	4.2.74	HL
51			
Zust.	Mitteilung	Datum	Name

Datum 18.1.74

Bearb. K. Heit

Gepr. H. Wei

Norm. N Wv ZL KB 614

SIEMENS
AKTIENGESELLSCHAFT

Maßbild
voreilende Kontakte

C42334-A301-A13-* -27

Blatt
3+

Bl.

A

B



C

D

