







Eingangsdaten/ input data	:	100 – 240V AC $\pm 10\%$ 100mA oder/or 12V DC (10.8V – 14.4V) max. 800mA
Ausgangsdaten output data	:	4 x 1,4V = Rundzellen/ cylindrical batteries Mignon (AA) 4 x 800mA $\pm 10\%$ / 4 x 400mA $\pm 10\%$ Micro (AAA)
Top-off Ladung/ top-off charging	:	nach dem Ladevorgang (für 1h)/ after charging process (for 1h) Mignon (AA) 4 x 80mA $\pm 20\%$ Micro (AAA) 4 x 50mA $\pm 20\%$
Netztrennung/ Disconnect from mains		1h nachdem der Letzte Akku die Ladung beendet hat 1h after the last battery has finished the charging
Vollerkennung/ battery full detection	:	-dU
max. Spannung/ max. Voltage	:	1.75V – 1.90V
Sicherheitstimer/ security timer	:	Timer 360min $\pm 10\%$
Ausgangsschutz/ Output protection	:	Verpolschutz/ : mechanisch/ reverse-connect protection mechanical Kurzschlußschutz/ : elektronisch/ short circuit protection electronic

Ladung/ charging	:	LED grün blinkt (an/aus: 2sek./2sek.)/ LED green blinking (on/off: 2sec./2sec.)
Top-off Ladung/ top-off charge	:	LED grün leuchtet dauerhaft/ LED green lights steadily green
Impulserhalteladung/ trickle charging	:	LED grün leuchtet dauerhaft grün/ LED green lights steadily green
Akku defekt/ battery defective	:	LED grün blinkt schnell (an/aus: 1sek./1sek.)/ LED green flashes fast (on/off: 1sec./1sec.)
Ladebeginn/ start charging	:	Start Knopf für ca. 2 Sekunden gedrückt halten/ press Start button for approx. 2 seconds
Isolation/ insulation	:	4kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Schutzart/ protection	:	IP20
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	-25°C.....+70°C
Approbation/ approval	:	CE, GS

Gehäuse/ case	: Steckerladegerät UL94V0-Material/ plug-in charger UL94V0 material
Gehäusefarbe/ case color	: Grüne Gehäuseteile in Pantone 362 green housing parts in Pantone 362
Gehäusebedruckung/ case printing	: gesammte Bedruckung Vorder- und Rückseite weiß/ all printing front and back side white
Gewicht/ weight	: 315g inkl. Zubehör / incl. accessories
Verpackung/ package	: Blisterverpackung inkl. mehrsprachige Bedienungsanleitung blister package incl. multilingual manual

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN7009UK				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale 1:1		Gewicht/Weight	
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr.			
				2009		Datum/Date		Name		Zeichnungsname/Drawing name	
				Erstellt/ Drawn by		04.02		KA		Powerline 4 with ZeroWatt Technology	
										4x AA 2500mAh maxE UK+EU plug	
V1	GS sign added	16.11.09	PK					Zeichnungsnummer/Drawing number		Blatt/ Sheet 1	
V1	bottom housing printing modified	16.11.09	PK					Artikelnummer/Part number			
V0	---	07.10.09	PK					5117553-UK			
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name					Ursprung/Origin Proj. 013/04/09			
				Ersatz für/Replaced by				Ersatz durch/Replacement through:			