





MiniDIN-Steckverbinder, ungeschirmt und vollgeschirmt MiniDIN-connector, unshielded and fully shielded



Isolierkörper
PBT, UL94V-0

Kontakte
Messing, Verzinnt

Strombelastbarkeit
2A DC

Nennspannung
12V DC

Kontaktwiderstand
100mΩ max

Betriebstemperatur
-25°C - +85°C

Insulator
PBT, UL94V-0

Contacts
Brass, tin plated




Current rating
2A DC

Current voltage
12V DC

Contact resistance
100mΩ max.




Operating temperature
-25°C - +85°C

ohne Schirmung/no shield



Ansicht von unten/bottom view

Vollgeschirmt, 5 Seiten/full shielded, 5 sides



Bestellcode : **A** - **DIO** - **x** / **x**
Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option listed below

1. 2.

1.

Ausführung

M -Buchse, ohne Schirmung
FS -Buchse, Vollgeschirmt 5 Seiten

Version

M -Socket, no shield
FS -Socket, full shielded 5 sides

2.

Polzahl

03, 04, 05, 06, 07, 08

No. of contacts

03, 04, 05, 06, 07, 08