




## FGxx



### SCHUTZGITTER METALL, IP20



FG25



FGxxx

Metallgitter für Standard Lüftergrößen 25x25mm bis 172x150mm. Material: Stahldraht, verchromt.



| Art. Nr.  | Typ                  | Lüftergröße<br>[mm] | Bohrungsmaße<br>[mm] | Anzahl d.<br>Ringe | Höhe<br>[mm] | Verpackung<br>[Stk.] |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 912510000 | FG25 Metallgitter    | 25x25               | 1x28.2               | 2                  | 5            | 100                  |
| 913010000 | FG30 Metallgitter    | 30x30               | 4x24                 | 2                  | 5            | 100                  |
| 914010000 | FG40 Metallgitter    | 40x40               | 4x32                 | 2                  | 5            | 100                  |
| 915010000 | FG50 Metallgitter    | 50x50               | 4x42                 | 3                  | 5            | 100                  |
| 915010001 | FG50-40 Metallgitter | 50x50               | 4x40                 | 3                  | 5            | 100                  |
| 916010000 | FG60 Metallgitter    | 60x60               | 4x50                 | 4                  | 5            | 100                  |
| 918010000 | FG80 Metallgitter    | 80x80               | 4x71.5               | 5                  | 5            | 100                  |
| 919210000 | FG92 Metallgitter    | 92x92               | 4x82.5               | 6                  | 5            | 100                  |
| 911210000 | FG120 Metallgitter   | 120x120             | 4x105                | 8                  | 5.7          | 100                  |
| 915110000 | FG150 Metallgitter   | Ø150                | 1x162                | 9/10               | 6.5          | 100                  |
| 917210000 | FG172 Metallgitter   | 172/150             | 1x162                | 10                 | 6.5          | 100                  |

## LFKxx



### AC-ANSCHLUSSKABEL

Zum Anschließen von Lüftern mit Standard Flachsteckkontakten: 2.8x0.3 mm. Schwarz, 960 mm lang, gerader Kopf (andere Modelle auf Anfrage). UL E207628.



| Art. Nr.  | Typ                  | Für AC-Lüfter mit<br>Standardflachkontakten | Länge<br>[mm] | Farbe   | Verpackung<br>[Stk.] |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------|---------------|---------|----------------------|
| 911032000 | Lüfteranschlusskabel | LFK10vz                                     | 910           | schwarz | 50                   |

## STAUBSCHUTZGITTER IP30, EMV-GITTER, EMV-FILTERGITTER

Der Plastikfilter der Serie LFG bietet Schutzklasse IP30, entsprechend IEC592. Es besteht aus Filterrahmen, Steckgitter und Filtermatte. Wird das Steckgitter durch ein EMV-Gitter (silbern) ersetzt, entsteht ein kostengünstiger Staub- und EMV-Filter.

Verschmutzte Filtergitter können entweder mit einem Staubsauger trocken oder mit Wasser und Reinigungsmittel zur Wiederverwendung gereinigt werden. Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung (abhängig von der Staubverunreinigung in der Umgebung) um einen Leistungsabfall zu vermeiden.

Die Filtermatte, das Steckgitter und das EMV-Filtergitter werden auch separat angeboten. Plastik: (ABC/PC) entsprechend UL 94V-0.



| Art. Nr.  | Typ                                          | Lüfter Größe<br>[mm] | Maße<br>LxBxH [mm] | Verpackungs-<br>einh.[St.] |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| 924020045 | LFG40-45 3-teiliges Staubschutzgitter, IP30  | 40x40                | 46.4x46.4x6.5      | 20                         |
| 926020045 | LFG60-45 3-teiliges Staubschutzgitter, IP30  | 60x60                | 64x64x12.2         | 20                         |
| 928020045 | LFG80-45 3-teiliges Staubschutzgitter, IP30  | 80x80                | 86x86x12.2         | 20                         |
| 929220045 | LFG92-45 3-teiliges Staubschutzgitter, IP30  | 92x92                | 97x97x12.2         | 20                         |
| 921220045 | LFG120-45 3-teiliges Staubschutzgitter, IP30 | 120x120              | 126x126x13         | 20                         |
| 921520045 | LFG150-45 3-teiliger Staubschutzgitter, IP30 | Ø150, 150/172        | 179x179x24.7       | 10                         |
| 914020000 | FG40K Schutzgitter aus Plastik, IP20         | 40x40                | 42.3x42.3x3.3      | 100                        |
| 916020000 | FG60K Schutzgitter aus Plastik, IP20         | 60x60                | 60x60x6.0          | 100                        |
| 918020000 | FG80K Schutzgitter aus Plastik, IP20         | 80x80                | 81x81x5.5          | 100                        |
| 919220000 | FG92K Schutzgitter aus Plastik, IP20         | 92x92                | 92x92x5.5          | 100                        |
| 911220000 | FG120K Schutzgitter aus Plastik, IP20        | 120x120              | 121x121x6.5        | 100                        |
| 911220000 | FG150K Schutzgitter aus Plastik, IP20        | Ø150, 150/172        | 153x173x10.8       | 50                         |
| 916030000 | EMVG60 EMV Lüftergitter, IP30                | 60x60                | 60x60x6.0          | 100                        |
| 918030000 | EMVG80 EMV Lüftergitter, IP30                | 80x80                | 81x81x5.5          | 100                        |
| 919230000 | EMVG92 EMV Lüftergitter, IP30                | 92x92                | 92x92x5.5          | 100                        |
| 911230000 | EMVG120 EMV Lüftergitter, IP30               | 120x120              | 121x121x6.5        | 100                        |
| 924020045 | F40 (EF40) Filtermatte, IP30                 | 40x40                | -                  | 100                        |
| 926020145 | F60 (EF60) Filtermatte, IP30                 | 60x60                | -                  | 100                        |
| 928020145 | F80 (EF80) Filtermatte, IP30                 | 80x80                | -                  | 100                        |
| 929220145 | F92 (EF92) Filtermatte, IP30                 | 92x92                | -                  | 100                        |
| 921220145 | F120 (EF120) Filtermatte, IP30               | 120x120              | -                  | 100                        |