




- 注:
- 適用製品規格: 108-5302
 - 適用コンタクト型番
タブ・コンタクト: 175150-□ (※20-※16AWG)
175149-□ (※26-※22AWG)
 - 嵌合相手製品型番
プラグ・ハウジング: 表1参照
リセ・コンタクト: 175152-□ (※20-※16AWG)
175151-□ (※26-※22AWG)
 - 取扱説明書: IS-503J


- NOTE:
- PRODUCT SPEC: 108-5302
 - APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 175150-□ (※20-※16AWG)
175149-□ (※26-※22AWG)
 - MATING CONN. P/N
PLUG HSG: SEE TABLE 1
REC CONTACT: 175152-□ (※20-※16AWG)
175151-□ (※26-※22AWG)
 - INSTRUCTION SHEET: IS-503J

断面 "A-A"
(SECT)

表1 (TABLE 1)

キャップハウジング型番 (CAP HSG P/N)	極数 (POS)	嵌合相手型番 (MATING CONN. P/N)
178478	4	178481
178479	5	178482
178480	6	178483

24.90	19.80	黒 (BLACK)	6	178480-9
↑	↑	青 (BLUE)	↑	↑ -6
		黄 (YELLOW)		↑ -4
↓	↓	赤 (RED)	↓	↓ -2
24.90	19.80	自然色 (NATURAL)	6	178480-1
20.94	15.84	黒 (BLACK)	5	178479-9
↑	↑	青 (BLUE)	↑	↑ -6
		黄 (YELLOW)		↑ -4
↓	↓	赤 (RED)	↓	↓ -2
20.94	15.84	自然色 (NATURAL)	5	178479-1
16.98	11.88	黒 (BLACK)	4	178478-9
↑	↑	青 (BLUE)	↑	↑ -6
		黄 (YELLOW)		↑ -4
↓	↓	赤 (RED)	↓	↓ -2
16.98	11.88	自然色 (NATURAL)	4	178478-1
"L"	"N"	ハウジング色調	極数	型番
寸法 (DIMENSIONS)	ハウジング色調	(Pos.)		(P/N)



Copyright © 19 年				AMP		日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
適合電線径範囲 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME) AMP UNIVERSAL POWER CONN, 3.96mm PITCH 4 POS CAP HOUSING (FREE HANGING, SGL ROW) アンブユニバーサルパワーコネクタ 4極 3.96mmピッチ キャップ・ハウジング (1列タイプ)			
材料 (MATERIAL) E/8ナイロン (UL94V-0) E/6NYLON (UL94V-0)		仕上 (FINISH)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm ± 0.2 10mm以下 ± 0.25 30mm以下 ± 0.3 角 度 ± 3°			
0 作成 (J-1118)	M.N.	11/25/92	DR.	11/12/91	DE.	11/12/91	
LTR 変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK.	APP.	11/13/91	
				Y.FUJITA	Y.FUJITA		
				B J		C-178478	
				尺度 (SCALE)		REV. 0 SHEET 1 OF 1	