

08.02.2012

RAFIX 22 FS - Potentiometer-Antrieb, Bund quadratisch

1.30.258.021/0700

Approbationen

TÜV

IEC 60947-5-x, 60904, 60073

CCC

true

Allgemein

Betätiger

Drehknopf

Drehknopffarbe

opak schiefergrau

Frontring

Kunststoff schiefergrau

Bundform

rund

Einbaumaße

Bauhöhe

26 mm

Einbautiefe

je nach Potentiometer

Einbauöffnung

22,3 mm

Tasterraster

je nach Potentiometer

Mechanischer Aufbau

Befestigung

Gewindering

Mechanische Kennwerte

Anschlagfestigkeit min.

100 N

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig

IP65

Lagertemperatur min.

-40 °C

Lagertemperatur max.

+80 °C

Umweltbeständigkeit

nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

Salznebel

IEC 60068-2-11

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

