

# ラッチ式平面ハンドル

## LATCH TYPE FLUSH HANDLES

ソフト操作 非常用安全機構付

つまみ・周辺機器  
ハンドル・取手

A

クレモン

ローラー  
締り特装密閉  
ハンドルフリーザー  
密閉平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドルポップ  
ハンドルリフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドルラッチ式  
スナッチ  
リンク  
フック式  
ロック  
ハンドルL型  
ハンドルT型  
ハンドル丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒ジョイント  
リンク

ワイヤ



総合 22



A-540-1-1-R

キーNo.0200  
Key

[A-540-1・2・3]



| 商品番号<br>Product No. | RoHS | CAD | 備考<br>Remarks       | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> | L <sub>5</sub> | L <sub>6</sub> | L <sub>7</sub> | L <sub>8</sub> | W <sub>1</sub> | W <sub>2</sub> | W <sub>3</sub> | W <sub>4</sub> | W <sub>5</sub> | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | H <sub>3</sub> | (H <sub>4</sub> ) | (H <sub>5</sub> ) | t | P  | S    | R | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code | 単価<br>Price | 量販価格<br>Bulk Price<br>数量<br>Quantity |
|---------------------|------|-----|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---|----|------|---|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| A-540-1-1-L         | ●    |     | 左開き用 Left-hand use  | 158            | 198            | 15             | 59             | 26             | 19             | 143            | 11.5           | 92             | 75             | 22             | 140            | 79             | 26             | 13             | 30             | 40.5              | 72                | 5 | 60 | 16.5 | 5 | 1,150           | 01805       | ¥5,800      | 5個～ ¥5,568                           |
| A-540-1-1-R         | ●    |     | 右開き用 Right-hand use |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |                   |   |    |      |   | 01806           | ¥5,800      | 5個～ ¥5,568  |                                      |
| A-540-2-1-L         | ●    |     | 左開き用 Left-hand use  | 122            | 142.5          | 11.5           | 44.5           | 19             | 25             | 109            | 18.5           | 83.5           | 62             | 15             | 123            | 73             | 23             | 11             | 27             | 35                | 64.5              | 4 | 50 | 11   | 4 | 775             | 01807       | ¥4,900      | 5個～ ¥4,704                           |
| A-540-2-1-R         | ●    |     | 右開き用 Right-hand use |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |                   |   |    |      |   | 01808           | ¥4,900      | 5個～ ¥4,704  |                                      |
| A-540-3-1-L         |      |     | 左開き用 Left-hand use  | 107.5          | 127.3          | 11.5           | 44.5           | 19             | 24.7           | 95             | 18.5           | 77             | 62             | 15             | 123            | 67             | 23             | 11             | 27             | 35                | 64.5              | 4 | 50 | 11   | 4 | 700             | 01809       | ¥4,300      | 5個～ ¥4,128                           |
| A-540-3-1-R         | ●    |     | 右開き用 Right-hand use |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |                   |   |    |      |   | 01810           | ¥4,300      | 5個～ ¥4,128  |                                      |

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

A-540  
亜鉛合金製

## 特徴 Feature


- ワンタッチ開閉
- A-540-1・2・3は三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。
- A-540-1・2・3は安全機構付で内部からも解錠できます。
- 防錆アップのサチライトクロムめっき(25ミクロン)
- A-540-4は防水タイプ(特殊Oリング・シートパッキン使用)
- A-540-1・2・3は防塵タイプです。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
- One-touch locking/unlocking.
- A-540-1/2/3 with three-point securing enables a large door to tightly lock.
- A-540-1/2/3 with safety mechanism can be unlocked from inside.
- Rustproof satellite chrome plating. (25 microns)
- A-540-4 is waterproof. (using special O-ring and sheet packing)
- A-540-1/2/3 is dustproof.
- The left-hand or right-hand use. (drawings and photo show the right-hand use)

- 仕様
- 材質: 亜鉛合金(ZDC)
  - 表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr)
  - 付属品: キー2本
- 用途
- 大型配電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適
  - 標準品…納期お問合せ下さい
  - 鍵番号500などのキーインジはお問合せ下さい。
  - ロッド棒(AC-25-R)・ラッチ(C-40)と組合せてご使用下さい。
  - 右開き用・左開き用をご指定下さい。
  - クイックブッシュAC-25-Qは621ページをご参照下さい。

- Specifications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
  - Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
  - Accessories: Two keys
- Specific Use
- Suitable for one-touch locking/unlocking for large power/distribution boards and cases
- Remarks
- Use rod (AC-25-R) and latch (C-40) together.
  - Specify the left-hand or right-hand use.
  - For quick bushes AC-25-Q, see page 621.


※大量のご注文は更にお安くなります。

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。



●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

内部からの解錠もできます。  
Can be unlocked from inside.