



Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Teller

- Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Teller, für Rundlöcher

Befestigungsbinder mit Spreizanker werden zur sicheren Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen im Schaltschrankbau, in der Automobilindustrie und in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt.

Hauptmerkmale

- Einfache Montage, werkzeugfrei
- Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
- Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen
- Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
- Schützt vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser durch Teller
- KSFT-Varianten mit gerundetem Spreizanker für minimierte Aufbauhöhe
- Die Variante T50SST5 mit kleiner Haltenase auf dem Band bietet Halt gegen axiale Verschiebung von Einzelleitern




Die Teller am Kopf der Kabelbinder schützen die Bohrung vor Spritzwasser.


**Werkzeuge finden
Sie ab Seite 442.**




90°-Geometrie für besseren Sitz auf dem Bündelgut: T50MD7



Bewährtes Design
eines Spreizankers



T50SOSKSFT65E



T50SOSKSFT62x122PT0.7-1.3

TYP	Breite (W)	Länge (L)	Bündel Ø max.	N	Teller Ø	Ø Befesti- gungsloch (FH)	Blech- stärke	Material	Farbe	Art.-Nr.
T50SOSKSFT65E	4,6	156,0	35,0	180	16,0	6,3 - 6,7	0,7 - 1,3	PA66HS	Schwarz (BK)	126-00081
T50SOSKSFT55E	4,6	156,0	35,0	180	16,0	4,8 - 5,2	0,7 - 1,3	PA66HS	Natur (NA)	126-00111
T50SOSKSFT5.4E	4,6	156,0	35,0	180	16,0	5,2 - 5,6	0,7 - 1,3	PA66HS	Schwarz (BK)	126-00075
T50SOSKSFT55E	4,6	156,0	35,0	180	16,0	4,8 - 5,2	0,7 - 1,3	PA66HS	Schwarz (BK)	126-00099
T50SOSKSFT6.552-E	4,6	157,0	35,0	225	16,0	6,3 - 6,7	1,7 - 2,3	PA66HS	Schwarz (BK)	126-00086
T50SOSSFT6.5E	4,6	158,8	30,0	225	16,0	6,3 - 6,7	1,9 - 2,5	PA66HS	Schwarz (BK)	126-03102
T50SST5	4,6	170,0	31,0	225	16,2	6,1 - 6,5	0,7 - 1,5	PA66	Natur (NA)	126-02300
	4,6	170,0	31,0	225	16,2	6,1 - 6,5	0,7 - 1,5	PA66HS	Schwarz (BK)	126-00017
T50SD6	5,0	160,0	31,0	180	18,0	6,3 - 7,5	0,6 - 1,8	PA66HS	Schwarz (BK)	111-85350
T50MD7	5,0	225,0	59,0	225	16,0	6,8 - 7,2	1,2 - 2,0	PA66HS	Schwarz (BK)	111-85850

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Teller

- Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Teller, wiederlösbar

TYP	Breite (W)	Länge (L)	Bündel Ø max.	N	Teller Ø	Ø Befestigungsloch (FH)	Blechstärke	Material	Farbe	Art.-Nr.
RT50SD6	5,0	160,0	31,0	180	18,0	6,3 - 7,5	0,6 - 1,8	PA66HS	Schwarz (BK)	111-85480

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

- Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Teller, für Ovallöcher

Materialinformationen siehe Seite 30.

Hauptmerkmale

- Für Ovallöcher 6.2 x 12.2 mm



T50SOSKSFT62x122PT0.7-1.3

TYP	Breite (W)	Länge (L)	Bündel Ø max.	N	Teller Ø	Blechstärke	Material	Farbe	Art.-Nr.
T50SOSKS-FT62x122PT0.7-1.3	4,6	153,5	35,0	225	16,0 x 21,0	0,7 - 1,3	PA66HS	Schwarz (BK)	126-00141
T50SOSKS-FT62x122PT0.7-1.3 90°	4,6	158,0	35,0	225	16,0 x 21,0	0,7 - 1,3	PA66HS	Schwarz (BK)	126-00143
T50SOSKS-FT62x122PT1.7-2.3 90°	4,6	159,0	35,0	225	16,0 x 21,0	1,5 - 2,3	PA66HS	Schwarz (BK)	126-00144
T50SOSKS-FT62x122PT1.7-2.3	4,6	159,0	35,0	225	16,0 x 21,0	1,7 - 2,3	PA66HS	Schwarz (BK)	126-00142
T50SDOR	5,0	160,0	30,0	225	22,0	0,5 - 1,5	PA66HS	Schwarz (BK)	126-01600
T50SDOP	5,0	160,0	30,0	225	22,0	0,7 - 2,0	PA66HS	Schwarz (BK)	126-00015

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.