


90°-Winkelverschraubung mit Außengewinde

90° Elbow, male thread



PA	Polyamid	polyamide
W	90°-Winkel	90° elbow
O	ohne Dichtungssatz	without gaskets
B	schwarz	black
G	grau	grey
Nennweite		Nominal width
M	Gewinde metrisch	metric thread
P	PG-Gewinde	PG thread
Gewindegröße		Thread size

PA W O B-10 M 16

PA W O G / PA W O B, metr.

Andere Gewinde auf Anfrage/other thread sizes on request

Bestell-Nr./Article no grau/grey	schwarz/black	für/for NW	M	d	g	D	L	H	F	kg/100 St. kg/100 pcs.	(VE) St. (PU) pcs.
PA S O G-07M12	PA S O B-07M12	07	12 x 1,5	6,75	9,85	21,50	47,30	42,50	15	0,87	50
PA S O G-07M16	PA S O B-07M16	07	16 x 1,5	7,10	9,85	22,50	47,30	42,50	15	0,89	50
PA S O G-07M20	PA S O B-07M20	07	20 x 1,5	6,98	9,85	24,50	47,30	42,50	15	0,93	50
PA W O G-10M12	PA W O B-10M12	10	12 x 1,5								50
PA W O G-10M16	PA W O B-10M16	10	16 x 1,5	10,90	11	18	41	34	22	0,70	50
PA W O G-10M20	PA W O B-10M20	10	20 x 1,5	10,65	11	18,4	41,3	34,4	24,5	0,80	50
		14*									
PA W O G-12M16	PA W O B-12M16	12	16 x 1,5	11,70	11	21	43	37	21	0,88	50
PA W O G-12M20	PA W O B-12M20	12	20 x 1,5	13,70	11	21	43,3	35,4	24,5	0,90	50
PA W O G-17M20	PA W O B-17M20	17	20 x 1,5	15,90	13	27	48	45	27	1,26	50
PA W O G-23M25	PA W O B-23M25	23	25 x 1,5	19,95	14	35	65	55	36	2,60	30
PA W O G-29M32	PA W O B-29M32	29	32 x 1,5	26,60	14	42	74	61	42	3,60	30
PA W O G-36M40	PA W O B-36M40	36	40 x 1,5	32,50	14	51	86	70	51	6,09	10
PA W O G-48M50	PA W O B-48M50	48	50 x 1,5	42,45	14	63	102	82	64	9,40	10

*Armaturen für NW 14 mit Adapter PA W AB-14/17 möglich, siehe Seite 52
*Connectors for NW 14 available combined with PA W AB-14/17, see page 52

PA W O G / PA W O B, PG

Andere Gewinde auf Anfrage/other thread sizes on request

Bestell-Nr./Article no grau/grey	schwarz/black	für/for NW	PG	g	D	L	H	F	kg/100 St. kg/100 pcs.	(VE) St. (PU) pcs.
PA W O G-07P07	PA W O B-07P07	07	07	8	17,5	43	30	17,5	0,63	50
PA W O G-10P07	PA W O B-10P07	10	07	11	18	38	34	18	0,70	50
PA W O G-10P09	PA W O B-10P09	10	09	11	18	39	34	20	0,70	50
PA W O G-10P11	PA W O B-10P11	10	11	11	18	40,5	34	23	0,80	50
PA W O G-10P11K	PA W O B-10P11K	10	11	8	18	40,5	31	23	0,71	50
PA W O G-10P13	PA W O B-10P13	10	13,5	11,5	18	41	35	24	0,77	50
PA W O G-12P09	PA W O B-12P09	12	09	11	21	42	36	21	0,86	50
PA W O G-12P11	PA W O B-12P11	12	11	11	21	43	37	23	0,88	50
PA W O G-12P13	PA W O B-12P13	12	13,5	11	21	43	37	23	0,84	50
		14*								
PA W O G-17P13	PA W O B-17P13	17	13,5	13	27	48	45	27	1,25	50
PA W O G-17P16	PA W O B-17P16	17	16	13	27	48	45	27	1,26	50
PA W O G-23P21	PA W O B-23P21	23	21	14	35	65	55	35	2,60	30
PA W O G-29P29	PA W O B-29P29	29	29	14	42	74	61	42,5	3,60	30
PA W O G-36P36	PA W O B-36P36	36	36	14	51	86	71	51	6,20	10
PA W O G-48P48	PA W O B-48P48	48	48	14	64	103	82	64	9,50	10

*Armaturen für NW 14 mit Adapter PA W AB-14/17 möglich, siehe Seite 52
*Connectors for NW 14 available combined with PA W AB-14/17, see page 52