



Lagerregal für HIS-Boxen

• HIS-Rack

Die leichte und stabile HIS-Service Station bietet Platz für 5 HIS-Boxen zur sauberen Aufbewahrung am Arbeitsplatz oder zur Befestigung an der Wand. Die Spezialschere erleichtert das Ablängen.

Technische Daten	
Art.-Nr.	Bezeichnung
365-30100	HIS-Service Station inkl. Schere, komplett bestückt mit 5 Stück HIS-3 (Schrumpfrate 3:1), schwarz, in den Größen: HIS-3/1, HIS-6/2, HIS-12/4 (2 Stück), HIS-24/8
365-20000	HIS-Service Station inkl. Schere, komplett bestückt mit 5 Stück HIS-Pack (Schrumpfrate 2:1), schwarz, in den Größen: HIS-1/8, HIS-3/16, HIS-1/4, HIS-3/8, HIS-1/2 und einem RiteOn Starter Pack
300-30000	HIS-Service Station inkl. Schere, unbestückt.



Alles zur Hand in der HIS-Service Station, komplett mit Spezialschere.

• HIS-PACK

Hauptmerkmale

Der dünnwandige, flexible Warmschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1 besteht aus strahlenvernetztem Polyolefin. Er ist in 10 Größen von 1,2 mm bis 25,4 mm in den Farben Schwarz, Rot, Blau, Transparent und Gelb-Grün in einer Spenderbox mit übersichtlicher Tabelle zum Anwendungsbereich lieferbar.

Anwendungen

Anwendungsbereiche sind die zuverlässige elektrische Isolation und der Schutz vor mechanischen Einflüssen.



Mit Innenkleber und HIS-Pack.

Materialdaten	
Material	Polyolefin, strahlenvernetzt (PEX)
Schrumpfrate	2:1
Längsschrumpf	+/-5%
min.	+100 °C
Schrumpftemperatur	
Betriebstemperatur	-55 °C bis +125 °C
Isolierstoffklasse	E (VDE 0530)
Durchschlagfestigkeit	20 kV/mm nach IEC 243
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL224 VW-1 (außer transparent)



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.



Warmschrumpfschlauch 2:1 auf Kleinrolle

• HIS-PACK

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpfung max. (d)	Wanddicke (WT)	Inhalt (m)	Farbe
300-30120	HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	0,6	0,40	10	Schwarz (BK)
300-30122	HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	0,6	0,40	10	Rot (RD)
300-30123	HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	0,6	0,40	10	Transparent (CL)
300-30126	HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	0,6	0,40	10	Blau (BU)
300-30160	HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	0,8	0,40	10	Schwarz (BK)
300-30162	HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	0,8	0,40	10	Rot (RD)
300-30163	HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	0,8	0,40	10	Transparent (CL)
300-30166	HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	0,8	0,40	10	Blau (BU)
300-30240	HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	1,2	0,50	10	Schwarz (BK)
300-30242	HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	1,2	0,50	10	Rot (RD)
300-30243	HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	1,2	0,50	10	Transparent (CL)
300-30246	HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	1,2	0,50	10	Blau (BU)
300-30320	HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1,6	0,50	10	Schwarz (BK)
300-30322	HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1,6	0,50	10	Rot (RD)
300-30323	HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1,6	0,50	10	Transparent (CL)
300-30326	HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1,6	0,50	10	Blau (BU)
300-30327	HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1,6	0,50	10	Grün-Gelb (GNYE)
300-30480	HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	2,4	0,50	10	Schwarz (BK)
300-30482	HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	2,4	0,50	10	Rot (RD)
300-30483	HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	2,4	0,50	10	Transparent (CL)
300-30486	HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	2,4	0,50	10	Blau (BU)
300-30487	HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	2,4	0,50	10	Grün-Gelb (GNYE)
300-30640	HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	3,2	0,60	5	Schwarz (BK)
300-30642	HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	3,2	0,60	5	Rot (RD)
300-30643	HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	3,2	0,60	5	Transparent (CL)
300-30646	HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	3,2	0,60	5	Blau (BU)
300-30647	HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	3,2	0,60	5	Grün-Gelb (GNYE)
300-30950	HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	4,7	0,60	5	Schwarz (BK)
300-30952	HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	4,7	0,60	5	Rot (RD)
300-30953	HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	4,7	0,60	5	Transparent (CL)
300-30956	HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	4,7	0,60	5	Blau (BU)
300-30957	HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	4,7	0,60	5	Grün-Gelb (GNYE)
300-31270	HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	6,4	0,60	5	Schwarz (BK)
300-31272	HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	6,4	0,60	5	Rot (RD)
300-31273	HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	6,4	0,60	5	Transparent (CL)
300-31276	HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	6,4	0,60	5	Blau (BU)
300-31277	HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	6,4	0,60	5	Grün-Gelb (GNYE)
300-31900	HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	9,5	0,80	5	Schwarz (BK)
300-31902	HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	9,5	0,80	5	Rot (RD)
300-31903	HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	9,5	0,80	5	Transparent (CL)
300-31906	HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	9,5	0,80	5	Blau (BU)
300-31907	HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	9,5	0,80	5	Grün-Gelb (GNYE)
300-32540	HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	12,7	0,90	5	Schwarz (BK)
300-32542	HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	12,7	0,90	5	Rot (RD)
300-32543	HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	12,7	0,90	5	Transparent (CL)
300-32546	HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	12,7	0,90	5	Blau (BU)
300-32547	HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	12,7	0,90	5	Grün-Gelb (GNYE)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.