



Beispiel

Bestellzeichen: P 081606
Artikelnummer: 7094170
Beschreibung: Gehäuse, Polyester
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074004352
E-Number:
Finland: 3423657
Dänemark: 8212005620
Italien: 7331020
Schweden: 2536209
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Deckel mit EPDM Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:	
mm:		160	75	55	Schutzart (EN 60529): IP 66	
inch:		6.3	3.0	2.2	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08	
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Material:		Polyester			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja	
Unterteilfarbe:		RAL 7001			UV Resistenz: UL 508	
Deckelfarbe:		RAL 7001			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V	
		Rostfreier Stahl			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
Deckelschraubenmaterial:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
Dichtungsmaterial:		EPDM				
Temperatur Bereich:						
Kurzzeit:		-50 ... 120 °C				
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C				
Kurzzeit:		-60 ... 250 °F				
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F				
Zubehör:						
PM 0816		Montageplatte				
PRM 0816		Tragschiene TS 15				
TRM 0816		Tragschiene TS 15				
TRH 1216		Tragschiene TS 35				
MRS 28540		Befestigungslasche 2 St.				

EURONORD P 160x75x55

