


ADJUSTABLE WHITE CONTROL

- Unkomplizierte Steuerung von Weißfarben mittels komfortabler Funkfernbedienung
- Ideal zur Ansteuerung von flexiblen Adjustable Modulen
- Easy white control via comfortable remote control
- Ideal for all flexible adjustable modules



Betriebsspannung DC / Voltage	12V / 24V
max. Ausgangsleistung / max. Wattage	100W
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart / Ingress protection	IP20
Ansteuerung / Control	via remote control / PWM
Betriebstemperatur / Operating temperature	-20°C - +40°C



Artikelbez. Discription	Art.-Nr. Part.-No.	Abmessung L x B x H Dimensions L x W x H
Adjustable white controller	3000097	106mm x 64.5mm x 24mm
Remote control	3000098	110mm x 48mm x 17mm

Bedienungsanleitung finden Sie auf www.ledxon.de/download / Manual check on www.ledxon.com/download