



FGxx

SCHUTZGITTER METALL , IP20



FG25



FGxxx

Metallgitter für Standard Lüftergrößen 25x25mm bis 172x150mm. Material: Stahldraht, verchromt.


Art. Nr.	Typ	Lüftergröße [mm]	Bohrungsma- ße [mm]	Anzahl d. Ringe	Höhe [mm]	Verpackung [Stk.]
912510000	FG25 Metallgitter	25x25	1x28.2	2	5	100
913010000	FG30 Metallgitter	30x30	4x24	2	5	100
914010000	FG40 Metallgitter	40x40	4x32	2	5	100
915010000	FG50 Metallgitter	50x50	4x42	3	5	100
915010001	FG50-40 Metallgitter	50x50	4x40	3	5	100
916010000	FG60 Metallgitter	60x60	4x50	4	5	100
918010000	FG80 Metallgitter	80x80	4x71.5	5	5	100
919210000	FG92 Metallgitter	92x92	4x82.5	6	5	100
911210000	FG120 Metallgitter	120x120	4x105	8	5.7	100
915110000	FG150 Metallgitter	172x150	1x162	9/10	6.5	100
917210000	FG172 Metallgitter	D172	1x162	10	6.5	100

LFKxx

AC-ANSCHLUSSKABEL



Zum Anschließen von Lüftern mit Standard Flachsteckkontakten: 2.8x0.3 mm. Schwarz, 960 mm lang, gerader Kopf (andere Modelle auf Anfrage). UL E207628.



Art. Nr.	Typ	Für AC-Lüfter mit Standardflachkontakten	Länge [mm]	Farbe	Verpackung [Stk.]
911032000	Lüfteranschlusskabel	LFK1vz	910	schwarz	50

Technische Änderungen vorbehalten • 01/08

LFGxx, FGxxK, EMVGxx, EFxx


STAUBSCHUTZGITTER IP 30, EMV-GITTER, EMV-FILTERGITTER



Der Plastikfilter der Serie LFG bietet Schutzklasse IP30, entsprechend IEC592. Es besteht aus Filterrahmen, Steckgitter und Filtermatte. Wird das Steckgitter durch ein EMV-Gitter (silbern) ersetzt, entsteht ein kostengünstiger Staub- und EMV-Filter.

Verschmutzte Filtergitter können entweder mit einem Staubsauger trocken oder mit Wasser und Reinigungsmittel zur Wiederverwendung gereinigt werden. Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung (abhängig von der Staubverunreinigung in der Umgebung) um einen Leistungsabfall zu vermeiden.

Die Filtermatte, das Steckgitter und das EMV-Filtergitter werden auch separat angeboten. Plastik: (ABC/PC) entsprechend UL 94V-0.



Art. Nr.	Typ	Für Lüfter Größe [mm]	Maße LxBxH [mm]	Verpackungs- einh.[St.]
924020045	LFG40-45 3-teiliger Staubschutzgitter	40x40, IP30	46.4x46.4x6.5	20
926020045	LFG60-45 3-teiliger Staubschutzgitter	60x60, IP30	64x64x12.2	20
928020045	LFG80-45 3-teiliger Staubschutzgitter	80x80, IP30	86x86x12.2	20
929220045	LFG92-45 3-teiliger Staubschutzgitter	92x92, IP30	97x97x12.2	20
921220045	LFG120-45 3-teiliger Staubschutzgitter	120x120, IP30	126x126x13	20
921520045	LFG150-45 3-teiliger Staubschutzgitter	150x150, IP30	179x179x24.7	10
914020000	FG40K Schutzgitter aus Plastik	40x40, IP20	42.3x42.3x3.3	100
916020000	FG60K Schutzgitter aus Plastik	60x60, IP20	60x60x6.0	100
918020000	FG80K Schutzgitter aus Plastik	80x80, IP20	81x81x5.5	100
919220000	FG92K Schutzgitter aus Plastik	92x92, IP20	92x92x5.5	100
911220000	FG120K Schutzgitter aus Plastik	120x120, IP20	121x121x6.5	100
916030000	EMVG60 EMV Lüftergitter	60x60, IP30	60x60x6.0	100
918030000	EMVG80 EMV Lüftergitter	80x80, IP30	81x81x5.5	100
919230000	EMVG92 EMV Lüftergitter	92x92, IP30	92x92x5.5	100
911230000	EMVG120 EMV Lüftergitter	120x120, IP30	121x121x6.5	100
924020045	EF40 Filtermatte	40x40, IP30	-	100
926020145	EF60 Filtermatte	60x60, IP30	-	100
928020145	EF80 Filtermatte	80x80, IP30	-	100
929220145	EF92 Filtermatte	92x92, IP30	-	100
921220145	EF120 Filtermatte	120x120, IP30	-	100
936010400	FM60 EMV Filterrahmen	60x60, IP40	60x60x4.0	100
938010400	FM80 EMV Filterrahmen	80x80, IP40	84x84x3.5	100
939210400	FM92 EMV Filterrahmen	92x92, IP40	92x92x4.0	100
931210400	FM120 EMV Filterrahmen	120x120, IP40	119x119x3.5	100
931510400	FM150 EMV Filterrahmen	Ø150, IP40	182/162x4.2	50