

Geräteanschlussstecker 70°, 16 A, mit Schutzkontakt
 Mains appliance line plug 70°, 16 A, with earthing contact



Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F und H05RR-F 3G1,0 und 3G1,5 mm². Abisolierung: L und N = 35,0 mm; PE = 45,0 mm

Rewireable, for supply line H05VV-F and H05RR-F 3G1,0 and 3G1,5 mm².
 Wire stripping: L and N = 35,0 mm; PE = 45,0 mm

Technische Daten / Specification

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-2-2, Normblatt I
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 V0 / Polyamide 6 V0
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

Abmessungen / Dimension

