

## all empty PC 175/85 XHG



**Bestellzeichen:** PC 175/85 XHG  
**Artikelnummer:** 6013339  
**Beschreibung:** Gehäuse PC • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074011695  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3413060  
 Dänemark: 8212026625  
 Italien:  
 Schweden:  
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:			
<b>mm:</b>	180	180	85	Schutzart (EN 60529): IP 66/67			
<b>inch:</b>	7.1	7.1	3.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08			
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert			
<b>Material:</b> all empty				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja			
<b>Unterteilfarbe:</b> RAL 7035				UV Resistenz: UL 508			
<b>Deckelfarbe:</b> RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V			
<b>Deckelfarbe:</b> Polyamid				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960			
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13			
<b>Deckelschraubenfarbe:</b> Grau							
<b>Dichtungsmaterial:</b> TPE							
<b>Temperatur Bereich:</b>				<b>Zertifikate:</b>			
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 120 °C			Germanischer Lloyd (GL)			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories			
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 250 °F			Det Norske Veritas			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 175 °F			Fimko			
				Europe EN 62208: 2003			
				UL Canada			
				Gost R			
<b>Zubehör:</b>							
MIV 175	Montageplatte						
MIN 15	Tragschiene TS 15						
MIV 15	Tragschiene TS 35						
FP A 175/180	Frontplatte						
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)						
FP 22046	Wandbefestigungslaschen						

