



Ruhestellung  
Schaltpunkt  
zul. Endstellung





Flachstecker 6,3 x 0,8  
EN 61058 / EN 61210 / DIN 46244



A-A  
2:1

B-B  
2:1



Aufschrift



1006 µ T100

10(4) /400~10E3


6(2.5) /400~50E3



10A 125V AC 1/4HP

10A 250V AC 1/4HP

R44



Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 1.5 bis 2.5 N  
Differenzweg ≤ 0.6 mm

|                                         |  |                                                                                                  |  |                                      |  |                                     |  |                                           |                                  |            |
|-----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Für Form und Lage<br>FOR SHAPE AND LOC. |  | Allgemeintoleranzen<br>UNTOLERANCED DIMENSIONS                                                   |  | Pause<br>COPY                        |  | Blatt<br>SHEET                      |  | Typ<br>K                                  | Zeichn./DRAWING NO.<br>1006.1801 | Index<br>i |
| Für Winkel<br>FOR ANGLE<br>± 2°         |  | PROJECTION<br>Abmasse und Nennmassbereiche<br>Angaben in mm<br>ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES |  | Laengen<br>LENGTH<br>Radien<br>RADII |  | Original<br>DIN<br>Maßstab<br>SCALE |  |                                           |                                  |            |
| k                                       |  | o                                                                                                |  | 0-6<br>± 0.1                         |  | A4                                  |  | 0 10 20 30 mm                             |                                  |            |
| j                                       |  | n                                                                                                |  | >6-15<br>± 0.15                      |  | 1:1                                 |  | CAD Medusa Z                              |                                  |            |
| i                                       |  | m                                                                                                |  | >15-30<br>± 0.2                      |  | gez./DRAWN BY 09.09.99 pfu          |  | Schnappschalter                           |                                  |            |
| h                                       |  | l                                                                                                |  | >30-70<br>± 0.3                      |  | gepr./CHECKED BY                    |  | MARQUARDT                                 |                                  |            |
| Ausg.<br>ISSUE                          |  | Ausg.<br>ISSUE                                                                                   |  | >70-120<br>± 0.4                     |  | Ersatz für/REPLACEMENT OF           |  | Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim |                                  |            |
| Änderung<br>REVISION                    |  | Änderung<br>REVISION                                                                             |  | >120-200<br>± 0.8                    |  | Z.gL.Nr.vom 21.05.74                |  |                                           |                                  |            |
| gez.<br>DRAWN BY                        |  | gez.<br>DRAWN BY                                                                                 |  |                                      |  |                                     |  |                                           |                                  |            |