




REVISONS					
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	APVD
	H6	OBSOLETE 2--4	ECR-16-003088	16AUG16	KF HY



- △ A 面より2mmの範囲で測定。
- △ 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること
- 3. プリント基板への取付は、JIS B1115又は1122 M3×6ナベ（2種又は4種）のタッピンネジで締付けた後ハンダ付する（締付けトルク：0.4N-m 以下）
- △ 回路番号：下図参照のこと。

- △ TO BE MEASURED BETWEEN A AND 2
- △ TO BE MATE WITH PLUG HSG SMOOTHLY
- 3. TO BE USE M3 TAPPING SCREW JIS B1115 OR 1122 (TYPE 2 OR 4) BEFORE SOLDER
- △ CIRCUIT NUMBER.



OBSOLETE

HB	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 30	1~30 (全極)	-	GREEN 緑色	2-5173866-4
HB	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 30	1~30 (全極)	-	NATURAL 自然色	2-5173866-1
HB	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 30	1~30 (全極)	-	GREEN 緑色	2-173866-4
HB	SEE CUSTOMER DRAWING 4-173866-2					4-173866-2
HB	SEE CUSTOMER DRAWING 4-173866-1					4-173866-1
V-2	PRE-TIN x 30		-	1~30 (全極)	NATURAL 自然色	9-173866-1
HB	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 30	1~30 (全極)	-	NATURAL 自然色	2-173866-1
HB	PRE-TIN x 30		-	1~30 (全極)	GRAY 灰色	173866-6
HB	PRE-TIN x 30		-	1~30 (全極)	GREEN 緑色	173866-4
HB	PRE-TIN x 30		-	1~30 (全極)	NATURAL 自然色	173866-1
USED MATERIAL FLAMMABILITY	SOLDERING SIDE 半田付け面	CONTACT SIDE 接点側	△ 4 GOLD PLATED CIRCUIT NO. 金めっき回路番号		△ 4 PRE-TIN CIRCUIT NO. 錫めっき回路番号	COLOR 色
	CONTACT FINISH コンタクト仕上					PART NUMBER 製品型番

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	
0<≦ 10	: ±0.2
10<≦ 30	: ±0.25
30<≦ 100	: ±0.3
ANGLE ;	±3°
角度	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.SHINOHARA	19SEP03	TE Connectivity	
DIMENSIONS: 単位： 純 mm		CHK K.BETSUI	19SEP03		
		APVD K.BETSUI	19SEP03		
		PRODUCT SPEC 製品規格	108-5216		
MATERIAL 材料		APPLICATION SPEC 取付適用規格	-	SIZE A2	CAGE CODE 00779
FINISH 仕上		WEIGHT 16.75 g	DRAWING NO 番号 C=173866	RESTRICTED TO -	
HOUSING: PBT CONTACT: BRASS		CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 2:1	SHEET 1 OF 1
				REV H6	