


DEPT5270>E20501>U.312>S.C-175278L

NUMBER
C-175278

METRIC

単位、寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST





AMP-J
REV.10/'83

注：

- 1 適用ハウジング型番 172615
- 2 適用製品規格 NO.108-5131
- 3 適用圧着規格 NO.114-5164

NOTE,

1. THE MATING PLUG HOUSING PART NUMBER, 172615
2. /PRODUCT SPEC. No. 108-5131
3. APPLICATION SPEC. No. 114-5164

断面 B-B
SECT.断面 A-A
SECT.Copyright ©1991年
AMP (Japan), LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.Copyright ©1991
AMP (Japan), LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.**AMP**日本エー・エム・ピー株式会社
Tokyo, Japan適合電線断面積 (WIRE RANGED) 0.5-0.85 mm² (AWG20-14)

被覆外径 (INSULATION DIA.) 1.3-1.8 mmφ

材料 (MATERIAL) 黄銅, BRASS

仕上 (FINISH) PRE-TIN. 錫めっき

名称 (NAME) .312 SERIES POSITIVE LOCK RECEPTACLE
.312 シリーズ ポジティブロックリセプタクル
FLAG L-TYPE FOR THIN INS. WIRE
薄肉電線用 旗型 Lタイプ一般公差
(GENERAL TOLERANCES)
10mm以下: ±0.2
10mm以上 30mm以下: ±0.25
30mm以上 100mm以下: ±0.3
それ以上: ±0.5

SIZE LOC 番号 (No.)

A3

J

C-175278

尺度 (SCALE)

5-1

REV.

0

SHEET

1 OF 1

0	作成	J-0115	YF	AT	5/27/91	DR.	R. Yamaguchi	DE.	5/29/91	APP.	A. Torita
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK.	APP.					

(CUSTOMER DRAWING) 参考 ☑ 面