



TM-219 スライドレール

Drawer Slide Rail



特長

金属リテーナーを上下に施していますので、ハードな直線運動に十分に耐えられます。
又、作動中にボールのずれが生じないという利点があります。シングルスライド 3/4 トラベル

用途

OA 機器・医療機器・計測通信機等の筐体・その他

注意事項

抜き差しは後方向にて可能ですが、他のメンバーとの組替えは行わないでください。取付ネジは M4 トラス又はバインド小ねじとします。

Characteristic

Metal retainers are placed at upper and lower sides of the rail having better durability for hard straight movement. Also no slip out of the ball shall happen. Single Slide. Travel amount: 3/4 of total length.

Application


Office automation appliances / Medical instruments / Boxes of Telecommunication devices, etc.

Note

Each part can be inserted or removed, but should not be combined with other rail. M4 truss or bind head screws should be used for fixing.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish
1	キャビネットメンバー Cabinet Part	SPCC	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment
2	ドロワーメンバー Drawer Part		
3	リテーナー Retainer	亜鉛めっき鋼板 Galvanized Sheet Iron	—
4	ボールベアリング Ball Bearing	炭素鋼球 Carbon Steel Ball	



寸法・仕様表 Size List & Specification

型番 Model No.	Ls	Lt	A	B	C	D	E	F	G	定格荷重 (kg/ セット) Rated Load (kg/Set)	自重 (g/ セット) Net Weight (g/Set)	価格 (円 /2 本セット) Price (yen)
TM-219-12	304.8	228.6		152.4	254		149.2	260.4	273.1	49	630	¥1,610
TM-219-14	355.6	279.4	—	203.2	304.8	—	200	311.2	323.9	47	740	¥1,790
TM-219-16	406.4	304.8		254	355.6		250.8	362	374.7	43	850	¥1,925
TM-219-18	457.2	330.2	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.8	425.5	41	950	¥2,170
TM-219-20	508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.6	476.3	37	1060	¥2,275
TM-219-22	558.8	406.4	254	406.4	508	263.5	403.2	514.4	527.1	34	1160	¥2,440

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.