

A-1326  
ステンレス製A-326  
亜鉛合金製

## 特徴 Feature

- 防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
- 頑強な作りのロックハンドル
- クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
- 耐熱・耐塩・耐酸(A-1326)
- 防錆アップのサチライトクロムめっき(A-326)
- 左右兼用型
- Waterproof (using packing and O-ring)
- Durable construction lock handle.
- Half-locking can be checked with the position of clutch plate.
- Heat-resistant, salt-resistant and acid-resistant. (A-1326)
- More rustproof satellite chrome plating. (A-326)
- For both left-hand and right-hand use.

## 防水大型ロックハンドル

## WATERPROOF LARGE-SIZED LOCK HANDLES

クラッチ機構採用=確実操作

(社)日本配電制御システム工業会 非常用配電盤等機器認定委員会登録品  
耐火形扉用把手  
PAT.PEND.

A-1326-2





A-326-4




A-326-2・3-H




[本体] Main body

回転角度60°  
Turning angle

A-326-4-H



[ハンドル] Handle

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensionsA-1326-2,3  
A-326-2,3  
2-φd2パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensionsA-1326-4  
A-326-4  
20.5

[ハンドル] Handle

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks		L	W	H	φD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Bulk Price
			SUS	ZDC						SUS	ZDC	
A-326-2・3-H	●		A-1326-2, A-326-2 A-1326-3, A-326-3		125	18	60	18	271	02813	¥800	15個～ ¥768
A-326-4-H	●		A-1326-4, A-326-4		100	14	48.5	14	136	02211	¥600	15個～ ¥576

※耐火形扉用把手はステンレス製A-1326-2～4が対応しています。

※Stainless A-1326-2 to 4 are compatible with handles for fire-resistant doors.

使用例  
Example of application  
左仕様  
Left-hand use

右仕様 Right-hand use

LOCK HANDLES  
L型  
ハンドル  
T型  
ハンドル丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒ジョイント  
リンク

ワイヤ

TAKIGEN  
総合 24

441

耐火  
Fire-resistance  
耐火  
Fire-resistance  
耐火  
Fire-resistance

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	(W1)		H1	H2	H3	φD	φd1	φd2	P	M	製品質量(g) Mass		コード Code		単価 Price		量販価格 Bulk Price				
			SUS	ZDC									SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price	
A-1326-2 A-326-2	●		2D	2D	46	35	12	28	26	6	64	27	8.5	40	26	570	515	02801	02800	¥7,800	¥2,850	5個～ ¥7,488	5個～ ¥2,736
A-1326-3 A-326-3-R	●		2D	2D/3D	40	35	10	26	21.5	5	52	23	7.5	32	22	373	328	02814	02811	¥7,000	¥2,100	5個～ ¥6,720	10個～ ¥2,016
A-1326-4 A-326-4	●		2D	2D	32	32	8	22	13.5	5	38	/	/	/	/	174	160	02802	02201	¥6,000	¥2,000	5個～ ¥5,760	10個～ ¥1,920