

LFM (mit 3mm LED)

LFM (with T1 LED)

Ausführungen Models

Innenreflektor Internal reflector



mit Vor-
widerstand
with built-in
resistor




ohne Vor-
widerstand
without built-in
resistor



Abmessungen Dimensions



Frontplattenbohrung Frontpanel drilling



Technische Daten / Technical data

1. Elektrische Kennwerte / Electrical data

Stromaufnahme / Current input

10 mA mit Vorwiderstand / With built-in resistor

Technische Daten der LED 0925.0029/30/67 siehe S.100/101 / Technical data LED 0925.0029/30/67 see p.100/101

2. Sonstige Kennwerte / Other data

Lötbarkeit / Solderability

max. 2s 235 °C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1)

Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance

max. 5s 350 °C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1B)

Umgebungstemperatur / Ambient temperature

-25°C ... + 55°C

Lagertemperatur / Storage temperature

-55°C ... +100°C

Schutzklasse / Degree of protection

IP 40

3. Werkstoffe / Materials

Gehäuse / Body

Messing verchromt / Brass chromium-plated

Lötanschlüsse / Solder Terminals

Kupfer verzinkt / Copper tinned

Mutter / Nut

Messing vernickelt / Brass nickel-plated

4. Montageart / Mounting type

Frontplattenmontage mit Lötanschlüssen / Frontpanel mounting with solder terminals







Innenreflektor LFM (mit 3mm LED)

Internal reflector LFM (with T1 LED)

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Farbe ankreuzen select your colour			Artikelnummer Part Number
mit Vorwiderstand with built-in resistor 	Gehäuse verchromt Body chrome plated	12V	Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.4104
				grün green ☐	0035.4105
				gelb yellow ☐	0035.4106
				rot red ☐	0035.4107
				grün green ☐	0035.4108
				gelb yellow ☐	0035.4109
mit Vorwiderstand with built-in resistor 	Gehäuse schwarz matt Body black dull	12V	Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.4204
				grün green ☐	0035.4205
				gelb yellow ☐	0035.4206
				rot red ☐	0035.4207
				grün green ☐	0035.4208
				gelb yellow ☐	0035.4209
ohne Vorwiderstand without built-in resistor 	Gehäuse verchromt Body chrome plated		Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.0741
				grün green ☐	0035.0742
				gelb yellow ☐	0035.0743
ohne Vorwiderstand without built-in resistor 	Gehäuse schwarz matt Body black dull		Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.0746
				grün green ☐	0035.0747
				gelb yellow ☐	0035.0748
Zubehör Accessories	Federscheibe Spring lock washer			☐	0638.1005

LFM (mit 5mm LED) IP 67

LFM (with T1 3/4 LED) IP 67

Ausführungen Models	Abmessungen Dimensions	Frontplattenbohrung Frontpanel drilling
Innenreflektor Internal reflector  mit Vorwiderstand with built-in resistor  ohne Vorwiderstand without built-in resistor	 	
Außenreflektor Outside reflector  mit Vorwiderstand with built-in resistor  ohne Vorwiderstand without built-in resistor	 	

Technische Daten / Technical data

1. Elektrische Kennwerte / Electrical data

Stromaufnahme / Current input	10 mA mit Vorwiderstand / With built-in resistor
Technische Daten der LED 0925.0059/60/61 siehe S.100/101 / Technical data LED 0925.0059/60/61 see p.100/101	

2. Sonstige Kennwerte / Other data

Lötbarkeit / Solderability	max. 2s 235 °C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1)
Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance	max. 5s 350 °C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1B)
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25°C ... +55°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-55°C ... +100°C
Schutzklasse / Degree of protection	IP 67

3. Werkstoffe / Materials

Gehäuse / Body	Messing verchromt / Brass chromium-plated
Lötanschlüsse / Solder Terminals	Kupfer verzinnt / Copper tinned
Mutter / Nut	Messing vernickelt / Brass nickel-plated
Dichtung / Sealing	Nitril Kautschuk / Nitril rubber

4. Montageart / Mounting type

Frontplattenmontage mit Lötanschlüssen / Frontpanel mounting with solder terminals
--

Innenreflektor LFM (mit 5mm LED) IP 67

Internal reflector LFM (with T13/4 LED) IP 67

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Farbe ankreuzen select your colour			Artikelnummer Part Number
mit Vorwiderstand with built-in resistor 	Gehäuse verchromt Body chrome plated	12V	Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.0604
				grün green ☐	0035.0605
				gelb yellow ☐	0035.0606
		24V		rot red ☐	0035.0607
				grün green ☐	0035.0608
				gelb yellow ☐	0035.0609
mit Vorwiderstand with built-in resistor 	Gehäuse schwarz matt Body black dull	12V	Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.0644
				grün green ☐	0035.0645
				gelb yellow ☐	0035.0646
		24V		rot red ☐	0035.0647
				grün green ☐	0035.0648
				gelb yellow ☐	0035.0649
ohne Vorwiderstand without built-in resistor 	Gehäuse verchromt Body chrome plated		Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.0721
				grün green ☐	0035.0722
				gelb yellow ☐	0035.0723
ohne Vorwiderstand without built-in resistor 	Gehäuse schwarz matt Body black dull		Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.0726
				grün green ☐	0035.0727
				gelb yellow ☐	0035.0728
Zubehör Accessories	Federscheibe Spring lock washer			☐	0638.1004

Außenreflektor LFM (mit 5mm LED) IP 67

Outside reflector LFM (with T1 3/4 LED) IP 67

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Farbe ankreuzen select your colour			Artikelnummer Part Number	
mit Vorwiderstand with built-in resistor		Gehäuse verchromt Body chrome plated	12V	Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.0624
					grün green ☐	0035.0625
					gelb yellow ☐	0035.0626
					rot red ☐	0035.0627
					grün green ☐	0035.0628
					gelb yellow ☐	0035.0629
mit Vorwiderstand with built-in resistor		Gehäuse schwarz matt Body black dull	12V	Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.0664
					grün green ☐	0035.0665
					gelb yellow ☐	0035.0666
					rot red ☐	0035.0667
					grün green ☐	0035.0668
					gelb yellow ☐	0035.0669
ohne Vorwiderstand without built-in resistor		Gehäuse verchromt Body chrome plated		Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.0731
					grün green ☐	0035.0732
					gelb yellow ☐	0035.0733
ohne Vorwiderstand without built-in resistor		Gehäuse schwarz matt Body black dull		Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.0736
					grün green ☐	0035.0737
					gelb yellow ☐	0035.0738
Zubehör Accessories		Federscheibe Spring lock washer			☐	0638.1004