


Surface mount Silicon-Zener Diodes
(non-planar technology)

Flächendiffundierte Si-Zener-Dioden
für die Oberflächenmontage



Maximum power dissipation	3 W
Maximale Verlustleistung	
Nominal Z-voltage – Nominale Z-Spannung 1...200 V	
Plastic case	~ SMC
Kunststoffgehäuse	~ DO-214AB
Weight approx. – Gewicht ca.	0.21 g
Plastic material has UL classification 94V-0	
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled	see page 18
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	siehe Seite 18

Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard.
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.
Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.

Maximum ratings and Characteristics

Grenz- und Kennwerte

Power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 50^\circ\text{C}$	P_{tot}	3.0 W ¹⁾
Non repetitive peak power dissipation, $t < 10$ ms Einmalige Impuls-Verlustleistung, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{ZSM}	60 W
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	- 50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	- 50...+175°C
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}	< 33 K/W ¹⁾
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluß		R_{thT}	< 10 K/W

Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite

¹⁾ Mounted on P.C. board with 50 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 50 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß

²⁾ Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen

³⁾ The Z3SMB 1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be “F” instead of “Z”.
The cathode, indicated by a white band is to be connected to the negative pole.
Die Z3SMB 1 ist eine in Durchlaß betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index “F” anstatt “Z” zu setzten. Die mit weißem Balken gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Zener voltage ²⁾ Zener-Spannung ²⁾ $I_Z = I_{Ztest}$ V_{Zmin} [V] V_{Zmax}		Test cur. Meß- strom I_{Ztest} [mA]	Dyn. resistance Diff. Widerst. $I_{Ztest} / 1 \text{ kHz}$ r_{Zj} [Ω]	Temp. Coeffiz. of Z-voltage ...der Z-spannung. α_{VZ} [$10^{-4} / ^\circ\text{C}$]	Reverse volt. Sperrspannung. $I_R = 1 \mu\text{A}$ V_R [V]	Z-current ¹⁾ Z-Strom ¹⁾ $T_A = 50^\circ\text{C}$ I_{Zmax} [mA]
Z3 SMC 1 ³⁾	0.71	0.82	100	0.5 (<1)	-26...-16	—	2000
Z3 SMC 6.2	5.8	6.6	100	1 (<2)	-1...+6	> 1.5	455
Z3 SMC 6.8	6.4	7.2	100	1 (<2)	0...+7	> 2	417
Z3 SMC 7.5	7.0	7.9	100	1 (<2)	0...+7	> 2	380
Z3 SMC 8.2	7.7	8.7	100	1 (<2)	+3...+8	> 3.5	345
Z3 SMC 9.1	8.5	9.6	50	2 (<4)	+3...+8	> 3.5	313
Z3 SMC 10	9.4	10.6	50	2 (<4)	+5...+9	> 5	283
Z3 SMC 11	10.4	11.6	50	4 (<7)	+5...+10	> 5	259
Z3 SMC 12	11.4	12.7	50	4 (<7)	+5...+10	> 7	236
Z3 SMC 13	12.4	14.1	50	5 (<10)	+5...+10	> 7	213
Z3 SMC 15	13.8	15.6	50	5 (<10)	+5...+10	> 10	192
Z3 SMC 16	15.3	17.1	25	6 (<15)	+6...+11	> 10	175
Z3 SMC 18	16.8	19.1	25	6 (<15)	+6...+11	> 10	157
Z3 SMC 20	18.8	21.2	25	6 (<15)	+6...+11	> 10	142
Z3 SMC 22	20.8	23.3	25	6 (<15)	+6...+11	> 12	129
Z3 SMC 24	22.8	25.6	25	7 (<15)	+6...+11	> 12	117
Z3 SMC 27	25.1	28.9	25	7 (<15)	+6...+11	> 14	104
Z3 SMC 30	28	32	25	8 (<15)	+6...+11	> 14	94
Z3 SMC 33	31	35	25	8 (<15)	+6...+11	> 17	86
Z3 SMC 36	34	38	10	16 (<30)	+6...+11	> 17	79
Z3 SMC 39	37	41	10	20 (<40)	+6...+11	> 20	73
Z3 SMC 43	40	46	10	24 (<40)	+7...+12	> 20	65
Z3 SMC 47	44	50	10	24 (<40)	+7...+12	> 24	60
Z3 SMC 51	48	54	10	25 (<60)	+7...+12	> 24	56
Z3 SMC 56	52	60	10	25 (<60)	+7...+12	> 28	50
Z3 SMC 62	58	66	10	25 (<80)	+8...+13	> 28	45
Z3 SMC 68	64	72	10	25 (<80)	+8...+13	> 34	42
Z3 SMC 75	70	79	10	30 (<100)	+8...+13	> 34	38
Z3 SMC 82	77	88	10	30 (<100)	+8...+13	> 41	34
Z3 SMC 91	85	96	5	40 (<150)	+9...+13	> 41	31
Z3 SMC 100	94	106	5	60 (<150)	+9...+13	> 50	28
Z3 SMC 110	104	116	5	80 (<200)	+9...+13	> 50	26
Z3 SMC 120	114	127	5	80 (<200)	+9...+13	> 60	24
Z3 SMC 130	124	141	5	90 (<250)	+9...+13	> 60	21
Z3 SMC 150	138	156	5	100 (<250)	+9...+13	> 75	19
Z3 SMC 160	153	171	5	110 (<300)	+9...+13	> 75	18
Z3 SMC 180	168	191	5	120 (<350)	+9...+13	> 90	16
Z3 SMC 200	188	212	5	150 (<350)	+9...+13	> 90	14

¹⁾ Notes see previous page – Fußnoten siehe vorhergehende Seite
28.02.2002