


I-Net 360° EMI/RFI D-Sub Hutschiene-Adapter Compact und Special

I-Net 360° EMI/RFI D-Sub DIN rail adapter Compact and Special



Die neuen 360° EMI/RFI Special D-Sub Hutschiene-Adapter mit 2 gewinkelten Kabelausgängen von Provertha sind die sichere Lösung für die modulare Signalverteilung in Schaltschranksystemen der Bahntechnik und Industrieautomation.

Die schnelle Rastmontage und sichere Masseübergabe auf die Hutschiene ermöglicht der massive snap-on Hutschieneclip.

Es sind die Ausführungen Compact mit 90°-Kabelabgang und Special mit 55°-Kabelabgang verfügbar mit den Kabelanschlussversionen:

360° EMI/RFI Crimpflansch: Torsions- und vibrationssichere Kabelzugentlastung

Externe Kabelklemme: Variable Kabeldurchmesser von 4-7mm /7-10mm/11-14 mm

Für die einfache Feldinstallation vor Ort werden die D-Sub Hutschiene-Adapter als Komplett-Set geliefert

The new 360° EMI/RFI Special and Compact D-Sub DIN rail adapter with 2 angled cable exits are the secure solution for the modular signal distribution in railway rack system or industrial automation rack systems.



The quick and easy snap-on assembly and the safe grounding on the Din rail is achieved by the solid snap-on DIN rail clip.

The versions Compact with 90° cable exit and Special with 55° cable exit are available with the cable termination versions:

360° EMI/RFI crimp flange: torsion- and vibration-proof cable strain relief

cable clamp external: variable cable diameter from 4-7mm /7-10mm/11-14 mm

For the easy field assembly at the installation place the D-Sub Din rail adapters are delivered as complete sets.



Technische Daten / Technical data	
D-Sub Schnittstelle / D-Sub interface:	Buchse, 9-polig / Female 9-pole
Mechanische Lebensdauer / Mechanical lifetime	200 Steckzyklen / 200 Mating cycles
Temperaturbereich / Temperature range	- 20° C bis/up to 90° C
Zulässige Feuchtigkeit / Permissible humidity	Max. 75 % bei +25 °C, nicht kondensierend/ Max. 75% at +25 °C non-condensing
Schutzart / Degree of protection	IP 30
Gehäusewerkstoff / Housing material	ZnAl
D-Sub Schraubverriegelung / D-Sub locking screw	UNC 4-40
Kabeldurchmesse / Cable diameter in mm	
Kabelklemme extern / Cable clamp external (mit andere Kabelklemmen: 4-14mm / with other cable clamps: 4-14mm)	7-10 mm
Crimpflansch / Crimp flange	2,8 – 8,7 mm
Abmessungen / Dimensions	
Crimpflansch-Version / Crimp flange version (ohne Crimpflansch / without crimp flange)	
Compact 48 x 42 x 16,8	
Special 70,3 x 42 x 16,8	
Kabelklemme extern / Cable clamp external	

Bestell-Informationen / Ordering information						
Artikel-Nummern Item numbers	Version	Kabelanschluss Cable connection		Kabelabgang Cable exit		
		Crimpflansch Crimp flange	Kabelklemme ex. Cable clamp ex.	35°	90°	180°
40-1392472	Compact	x			x	
40-1292472	Special	x		x		
40-1392442	Compact		x		x	
40-1292442	Special		x	x		