



TM-96

プラグクッションゴム

Rubber Cushion



特長

取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
UL 規格 94V-0 品、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。

用途

各種工作機械・OA 機器・家電・輸送機械等

仕様

硬度 : 96-1~3/70 度± 5 度・96-4~18/55 度± 5 度

Characteristic

Easy to install. Creates an instant cushion by simply pressing the rubber foot into a hole to fix.
UL Standards 96V-O, different materials such as silicon rubber, and different colors are available. (Custom-made)

Application


Machine tools / Office automation appliances / Home appliances / Transport machines, etc.

Specification

Hardness : 96-1~3/70°±5°・96-4~18/55°±5°

材質と処理 Material & Finish

材質 Material	処理 Finish
CR	黒色 Black



取付穴図
Hole for Installation

寸法・仕様表 Size List & Specification

型番 Model No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	硬度 Hardness	自重(g) Net Weight(g)	価格(円) Price(yen)
TM-96-1	$\phi 8$	$\phi 3$	$\phi 2$	$\phi 4$	2	1	6	R2	$\phi 3.4$	$70^{\circ}\pm 5^{\circ}$	0.2	¥11
TM-96-2						1.2	6.2					¥11
TM-96-3						1.6	6.6					¥11
TM-96-4	$\phi 10$	$\phi 4$	$\phi 3$	$\phi 5.5$	3	1	8	R3	$\phi 4.4$	$55^{\circ}\pm 5^{\circ}$	0.3	¥13
TM-96-5						1.2	8.2					¥13
TM-96-6						1.6	8.6					¥13
TM-96-7	$\phi 12$	$\phi 5$	$\phi 4$	$\phi 7$	4	1	8	R4	$\phi 5.4$	$55^{\circ}\pm 5^{\circ}$	0.4	¥13
TM-96-8						1.2	8.2					¥13
TM-96-9						1.6	8.6					¥13
TM-96-10	$\phi 14$	$\phi 6$	$\phi 5$	$\phi 9$	5	1	10	R5	$\phi 6.6$	$55^{\circ}\pm 5^{\circ}$	1	¥17
TM-96-11						1.2	10.2					¥17
TM-96-12						1.6	10.6					¥17
TM-96-13	$\phi 16$	$\phi 8$	$\phi 7$	$\phi 11$	6	1	10	R6	$\phi 8.6$	$55^{\circ}\pm 5^{\circ}$	1.4	¥17
TM-96-14						1.2	10.2					¥17
TM-96-15						1.6	10.6					¥17
TM-96-16	$\phi 18$	$\phi 10$	$\phi 9$	$\phi 13$	7	1	11	R7	$\phi 10.6$	$55^{\circ}\pm 5^{\circ}$	1.9	¥18
TM-96-17						1.2	11.2					¥18
TM-96-18						1.6	11.6					¥18

特注品のご相談承ります

Please contact us for custom-made.