

平面リフトハンドル  
FLUSH LIFT HANDLESA-1204-3 A-204・A-214  
ステンレス製  
亜鉛合金製

## 特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1204)
- ハンドルを押下すると、扉を締付けます。
- ハンドルを引上げると、止め金が約3mm後退し、ハンドルの回転により開閉操作が可能
- 左右兼用型
- 防水性を向上させました。(内外部にパッキン使用)
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (A-1204)
- Putting down the handle secures the door.
- Putting up the handle retracts the stopper plate about 3mm and turning the handle locks/unlocks the door.
- For both left-hand and right-hand use.
- Improved waterproofness (Packing is used inside and outside.)

## 仕様

- [A-1204] ● 材質: ステンレス鋼鋳物(SUS304)  
● 表面仕上: ヘアライン仕上
- [A-204] ● 材質: 亜鉛合金(ZDC)  
[A-214] ● 表面仕上: クロムめっき(MZCr)  
● 最大適用板厚: 3mm  
● 付属品: 専用止め金・取付け板・ビスセット・キーナット

- 用途: ● 配分電盤・制御盤・小型密閉用扉  
納期: ● 標準在庫品  
備考: ● 止め金とカムを逆にすることにより左右兼用になります。  
● マスターシステム・指定同番・鍵違い・キーNo.0200も製作致します。お問合せください。(A-214)  
● 鍵を必要以上に回転させると錐前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。

## Specifications

- [A-1204] ● Material: Cast stainless steel (SUS304)  
● Finish: Hairline finish
- [A-204] ● Material: Zinc alloy (ZDC)  
[A-214] ● Finish: Chrome plating (MZCr)  
● Max. applicable panel thickness: 3mm  
● Accessories: Two keys, special stopper plate, installation plate and screws



- Specific use: ● Distribution and control boards, small airtight doors

- Remarks: ● The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate.


- Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.




A-1204-3-1

A-214-TAK60  
Key



※本図はA-1204-3を基準に作図しております。  
※Based on A-1204-3



No.0050

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

No.TAK60

使用例  
Example of application

ハンドルを倒すと扉を締付けます。  
Putting down the handle secures the door.



特注品  
Custom made  
A-214  
六角レンチタイプ  
Hexagon wrench type

商品番号 Product No.	RoHS 2D	材質 Material	鍵番号 Key No.	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	W <sub>1</sub>	(H <sub>1</sub> )	(H <sub>2</sub> )	H <sub>3</sub>	t	調節範囲 Adjusting range	回転角度 Turning angle	製品質量 Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-1204-3-1	● 2D	SUS	No.0050	78	60.5	15	35	47.5	54.5	16	4	18~27	90°	280g	01563	¥6,700	5個~	¥6,440
A-1204-3-2	● 2D		鍵なし Without lock	78	60.5	15	35	47.5	54.5	16	4				01564	¥6,600	5個~	¥6,340
A-204-3-1	● 2D/3D	ZDC	No.0050	78	60.5	15	35	47.5	54.5	16	4.5	13~26	360°(フリー) Free	200g	01714	¥1,600	10個~	¥1,536
A-204-3-2	● 3D		鍵なし Without lock	78	60.5	15	35	47.5	54.5	16	4.5				01715	¥1,400	10個~	¥1,344
A-204	● 2D/3D	ZDC	鍵なし Without lock	78	60.5	15	35	47.5	54.5	16	4.5	13~19	90°	370g	00549	¥1,200	10個~	¥1,140
A-214-TAK60	● 3D		TAK60	83	61.5	16.5	40	45.5	57	27	4.5				04273	¥3,150	5個~	¥2,993

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。