

## RAFIX 16 - Wahlschalter, Bund rund, beleuchtbar, rastend

### 1.30.073.721/2000

Nur Schaltelemente mit Impulsfunktion verwenden.



#### Approbationen

ENEC	IEC 61058
CSA NRTL/C	C22.2 No. 14-M91

#### Allgemein

Betätiger	Drehgriff
Drehgriffmarkierung	transluzent weiß
Bundform	rund

#### Einbaumaße

Bundmaß	24,95 x 24,95 mm
Bundmaß	ø 24,95 mm
Bauhöhe	17,1 mm
Einbautiefe	44,7 mm
Einbauöffnung	16,2 mm
Tasterraster	25 x 25 mm

#### Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewindering
Kontaktfunktion	rastend
Kontaktbestückung	je nach Schaltelement
Beleuchtung	ja
Drehwinkel	2 x 60°

#### Mechanische Kennwerte

Betätigungsmodus max.	1,3 Nm
-----------------------	--------

#### Sonstige Angaben

Lebensdauer min. (Schaltzyklen)	30.000 Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur ohne Leuchtmittel max.	+70 °C
Arbeitstemperatur mit Leuchtmittel max.	+55 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+85 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

08.02.2012

---

Einbauöffnung

