




Aufschrift

Ⓜ

1050 µ

2(0.5)/250~
25E3 T100



2A 125-250V AC
R18



Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft

≤ 1.50 N

Rückschaltkraft

≥ 0.50 N

Differenzweg

≤ 0.20 mm

Kontakte vergoldet

Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet

Prüfschaltung DIN EN 61058-1 7.1.13.2.2

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1050.2251	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original DIN A4				
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH		Radien RADI		0 10 20 30 mm		Schnappschalter
				0-6 ± 0.1 ± 0.2						
				>6-15 ± 0.15 ± 0.3						
				>15-30 ± 0.2 ± 0.5						
				>30-70 ± 0.3 ± 10%						
				>70-120 ± 0.4						MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim
				>120-200 ± 0.8						
c		g		CAD Medusa		Z				
b 38135		f		gez./DRAWN BY 17.01.00 gue						
a 30390		e		gepr./CHECKED BY						
28891		d		Ersatz für/REPLACEMENT OF						
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY						

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1050.2251](#)