

all empty PC 100/100 LG



Bestellzeichen:	PC 100/100 LG
Artikelnummer:	6012304
Beschreibung:	Gehäuse PC ▪ grauer Deckel
Anmerkungen:	flaches Unterteil

EAN Code:	6418074022035
E-Nummer:	
Finland:	3420307
Dänemark:	8212022027
Italien:	7351020
Schweden:	2535509
Norwegen:	

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	130	80	100
inch:	5.1	3.1	3.9

Materials:

Material:	all empty
Unterteilfarbe:	RAL 7035
Deckelfarbe:	RAL 7035
	Polyamid

Deckelschraubenmaterial: Polystyrol
Deckelschraubenfarbe: Grau
Dichtungsmaterial: TPE

Temperatur Bereich:

Kurzzeit:	-40 ... 120 °C
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F

Zubehör:

MIV 100	Montageplatte
MIN 5	Tragschiene TS 15
MIN 10	Tragschiene TS 15
MIV 5	Tragschiene TS 35
MIV 10	Tragschiene TS 35
FP A 100/130	Frontplatte
HFP 130	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)
FP 22046	Wandbefestigungslaschen

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 66/67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
UV Resistenz: UL 508
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Gühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6

Zertifikate:

Germanischer Lloyd (GL)
Underwriters Laboratories
Det Norske Veritas
Fimko
Europe EN 62208: 2003
UL Canada
Gost R

