

**Signalleuchten mit integrierter Glühlampe - 7 mm,
Lötanschluss, 24 V, Blende transparent**

1.69.511.054/1002



Approbationen

VDE

VDE T85° (nur Versionen mit Glimmlampe)

Allgemein

Blendenform	rund
Blendenfarbe	transparent farblos
Bunddurchmesser	8,5

Einbaumaße

Bauhöhe	5 mm
Einbautiefe	27,5 mm
Einbauöffnung	7 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Anschlüsse	Lötanschluss
Lampenfassung	nein
Leuchtmittel	Glühlampe

Elektrische Kennwerte

Grenzwert Spannung max.	24 V
Grenzwert Leistung max.	0,84 W

Sonstige Angaben

Lebensdauer	25.000 h
Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	0,87 g

Einbaubohrung



