

# 密閉用マグネットハンドル

## MAGNET HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

PAT.PEND.



キーNo.0200  
Key



FA-612




商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
FA-612	2D		930	60023	¥4,800	5個～ ¥4,608

●: RoHS10指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS10指令に対応可能です。



FA-612  
亜鉛合金製

### 特徴 Feature

- 強力マグネットにより確実な気密を保持できます。  
(吸着力88.2N)
- 指先で軽く操作できます。
- 受座は締め微調整可能です。
- オープンなど高温にも使用できます。
- 左右兼用型
- An airtight closure is obtained due to powerful magnet. (Adsorption force: 88.2N)
- Finger-tip control.
- Catch tightening margin can be adjusted.
- Can be used for high-temperature ovens.
- For both left-hand and right-hand use.

### 仕様

- 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: クロムめっき (MZCr)
- 鍵番号: 0200
- 付属品: キー2本・受座

### 用途

- 厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用

### 納期

- 標準在庫品

### 備考

- **内部から解錠はできません。ウォークインタイプには、脱出装置付をお選びください。**

### Specifications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Key No.: 0200
- Accessories: Two key and catch

### Specific- use

- Middle-sized or lightweight large doors for kitchen, medical or inspection equipment

### Remarks

- **Cannot be unlocked from inside.**  
**Select the product with escape device for the walk-in type.**

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L型  
ハンドル

T型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク

ワイヤ