

Sechskantmutter / Hexagonal locknut

50.2xx M

Aufbau

Sechskantmutter Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Innengewinde metrisch, nach EN 60423 und ISO 965

Eigenschaften


zum sicheren Befestigen von Kabel-
verschraubungen und Zubehörteilen
Temperaturbereich bis +200°C

Configuration

Hexagonal locknut Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Internal thread metric as per EN 60423 and ISO 965

Properties

for secure tightening of cable glands
and accessories
Temperature range up to +200°C



Merkmale

Standard				Standard	
A	SW1 mm	H mm		Art.-Nr. / Part No.	
M12x1,5	15	2,8	100	50.212 M	
M16x1,5	19	2,8	100	50.216 M	
M20x1,5	24	3	100	50.220 M	
M25x1,5	30	3,5	100	50.225 M	
M32x1,5	36	4	100	50.232 M	
M40x1,5	46	5	50	50.240 M	
M50x1,5	60	5	50	50.250 M	
M63x1,5	70	6	50	50.263 M	
M75x1,5	90	8	5	50.275 M	
M80x2,0	90	8	5	50.280 M	
M85x2,0	100	8	5	50.285 M	
M90x2,0	100	8	5	50.290 M	
M100x3,0	125	11	5	50.2100 M	
M110x3,0	125	11	5	50.2110 M	