


MG 5,7s/9



MF 6s/8



Weitere Spannungen auf Anfrage.
Further voltages on request.

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical changes reserved.

T 1 3/4 Ø 6 mm
Midget Grooved
MG 5,7s/9
5,7 x 16,0



T 1 3/4 Ø 6 mm
Midget Flanged
MF 6s/8
5,7 x 16,0



Spannung Voltage	Stromstärke Current	Leistung Power	Lichtstärke Light intensity	Lebensdauer Lifetime	Bestellcode Ordering Code	
V	mA	Watt	MSCP	(h) AC	5716 60 ..	6216 70 ..
24	40	1,00	0,150	1.000	5716 60 024 040	6216 70 024 040
24	50	1,20	0,180	10.000	5716 60 024 050 A	6216 70 024 050 A
24	50	1,20	0,500	2.000	5716 60 024 050 B	6216 70 024 050 B
28	25	0,70	0,800	10.000	5716 60 028 025	6216 70 028 025
28	30	0,84	0,100	6.000	5716 60 028 030	
28	40	1,10	0,200	15.000	5716 60 028 040 A	6216 70 028 040 A
28	40	1,10	0,300	10.000	5716 60 028 040 B	6216 70 028 040 B
28	40	1,10	0,340	7.000	5716 60 028 040 C	
28	60	1,70	0,340	15.000	5716 60 028 060	
28	80	2,20	0,720	2.000		6216 70 028 080
48	20	1,00	0,200	4.000	5716 60 048 020	
48	25	1,20	0,200	5.000	5716 60 048 025	
60	20	1,20	0,300	1.000	5716 60 060 020	6216 70 060 020

Weitere Spannungen auf Anfrage.
 Further voltages on request.

Technische Änderungen vorbehalten.
 Technical changes reserved.