

Kábelcsatlakozók - CA-17M1N8A85DUS - 1619469

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Kábelcsatlakozók, egyenes, árnyékolt: van, SPEEDCON reteszelés, M23, Pólusszám: 17, Csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, Kábelkeresztmetszet: 3 mm ... 14,5 mm

Az ábrán a 12 pólusú termékváltozat látható



Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356823784

Technical data

Általános

Érintkezőkamra számozásának forgásiránya	standard
Kódolás	N
Érintkezők csatlakozási módja	Krimpcsatlakozás
Érintkezők típusa	Dugasz
Pólusszám	17
Érintkező átmérője Teljesítmény-érintkezők	1 mm
Névleges áram teljesítmény-érintkezőnként 25°C esetén	8 A

Környezeti feltételek

Védettség	IP67
-----------	------

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	272607xx
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

Kábelcsatlakozók - CA-17M1N8A85DUS - 1619469

classifications

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

Drawings

Méretrajz



Kábelcsatlakozók - CA-17M1N8A85DUS - 1619469

Sematikus rajz

