

# 防水ハンドル

## WATERPROOF HANDLES



# A-1140

ステンレス製

### 特 徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキー-TAK60を標準装備 (A-1140-TAK60)
- 防水タイプ (Oリング・パッキン使用)
- 耐火・耐熱・耐塩・耐酸
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-1140-TAK60)
- Waterproof. (using O-ring and sheet packing)
- Fire-resistant, heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕 様 ●材 質: ステンレス鋼鋳物 (SUS316)  
●表面仕上: 鏡面バフ研磨  
●鍵 番 号: A-1140-1~3/2002  
A-1140-1~6/TAK60・0200
- 用 途 ●屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
- 納 期 ●標準在庫品
- 備 考 ●ハンドルを固定したタイプも製作致します。  
●A-1140-1~3はNo.2002キー1本付属しています。2本以上ご必要の際はご連絡ください。  
●マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せください。  
●耐熱形配電盤には必ず鍵付をご使用ください。  
●施錠錠は錠前の構造上、鍵を押しながら回してください。  
●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

- Speci- ●Material: Cast stainless steel (SUS316)  
fications ●Finish: Mirror surface buffing  
●Key No.: A-1140-1 to 3: 2002  
A-1140-1 to 6: TAK60, 0200

- Specifi- ●Outdoor cubicle, power/distribution  
cations boards, environment equipment, food  
equipment and measuring equipment
- Remarks ●For heat-resistance power/distribution  
boards, be sure to use the product with key.  
●Due to the structure of the lock, the key must be pushed in as it is turned in order to release the lock.  
●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

※耐火形扉用把手の登録鍵番号はNo.0200です。ご注文の際にご指定ください。

(社)日本電気協会 キュービクル式非常電源専用受電設備認定基準適合品 (A-1140-1)  
(社)日本配電制御システム工業会 非常用配電盤等機器認定委員会登録品  
耐火形扉用把手  
独立行政法人都市再生機構様指定品




A-1140-1-1



A-1140-3-1 キーNo.2002 Key

A-1140-6-1


キーNo.0200 Key



※本図はA-1140-1-1を基準に作図しています。  
※Based on A-1140-1-1.



### パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



| 商品番号<br>Product No. |  |  | 鍵番号<br>Key No.      | L   | W1 | W2 | □W3 | (W4) | (H1) | H2 | H3   | H4   | H5 | (H6) | P1 | P2 | N | φd | (M) | φD  | θ° | 最大適用板厚<br>Max. applicable<br>panel thickness | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code | 単 価<br>Price | 量販価格<br>数量 Quantity | Bulk Price<br>単価 Price |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|----|----|-----|------|------|----|------|------|----|------|----|----|---|----|-----|-----|----|----------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------------|
| A-1140-1-1          |  | 2D/3D                                                                               | 2002                | 152 | 30 | 16 | 10  | 41   | 50   | 6  | 22   | 22.5 | 5  | 26   | 40 |    |   | 8  |     | 60  | 60 | 9.8                                          | 530             | 03613       | ¥9,000       | 5個～                 | ¥8,640                 |
| A-1140-1-1-TAK60    |  | 2D/3D                                                                               | TAK60               |     |    |    |     |      |      |    |      |      |    |      |    |    |   |    |     |     |    |                                              |                 | 04132       | ¥8,500       | 5個～                 | ¥8,160                 |
| A-1140-1-1-0200     |  | 2D/3D                                                                               | 0200                |     |    |    |     |      |      |    |      |      |    |      |    |    |   |    |     |     |    |                                              |                 | 03573       | ¥8,500       | 5個～                 | ¥8,160                 |
| A-1140-1-2          |  | 2D/3D                                                                               | 鍵なし<br>Without lock | 120 | 24 | 14 |     |      | 43   | 12 |      |      | 24 |      |    |    |   | 2  |     | M22 | 48 |                                              | 340             | 03610       | ¥7,000       | 5個～                 | ¥6,720                 |
| A-1140-2-1          |  | 2D/3D                                                                               | 2002                |     |    |    |     |      |      |    |      |      |    |      |    |    |   |    |     |     |    |                                              |                 | 03614       | ¥8,500       | 5個～                 | ¥8,160                 |
| A-1140-2-1-TAK60    |  | 2D/3D                                                                               | TAK60               |     |    |    |     |      |      |    |      |      |    |      |    |    |   |    |     |     |    |                                              |                 | 04133       | ¥8,000       | 5個～                 | ¥7,680                 |
| A-1140-2-1-0200     |  | 2D/3D                                                                               | 0200                | 102 | 23 | 13 | 8   |      | 32   | 5  | 14.8 |      |    | 32   |    |    |   | 7  |     |     | 65 | 8.8                                          | 260             | 03574       | ¥8,000       | 5個～                 | ¥7,680                 |
| A-1140-2-2          |  | 2D/3D                                                                               | 鍵なし<br>Without lock |     |    |    |     |      |      |    |      |      |    |      |    |    |   |    |     |     |    |                                              |                 | 03611       | ¥6,000       | 5個～                 | ¥5,760                 |
| A-1140-3-1          |  | 2D/3D                                                                               | 2002                |     |    |    |     |      |      |    |      |      |    |      |    |    |   |    |     |     |    |                                              |                 | 03615       | ¥8,300       | 5個～                 | ¥7,970                 |
| A-1140-3-1-TAK60    |  | 2D/3D                                                                               | TAK60               | 102 | 23 | 13 | 8   |      | 38.5 | 9  |      |      | 3  | 21.5 |    |    |   |    |     |     | 45 | 260                                          | 04134           | ¥7,800      | 5個～          | ¥7,490              |                        |
| A-1140-3-1-0200     |  | 2D/3D                                                                               | 0200                |     |    |    |     |      |      |    |      |      |    |      |    |    |   |    |     |     |    |                                              | 03575           | ¥7,800      | 5個～          | ¥7,490              |                        |
| A-1140-3-2          |  | 2D/3D                                                                               | 鍵なし<br>Without lock |     |    |    |     |      |      |    |      |      |    |      |    |    |   |    |     |     |    |                                              | 03612           | ¥5,000      | 5個～          | ¥4,800              |                        |
| A-1140-4-1-TAK60    |  | 3D                                                                                  | TAK60               | 90  |    |    |     |      |      |    |      |      |    |      |    |    |   |    |     |     |    | 4                                            | 210             | 04135       | ¥7,600       | 5個～                 | ¥7,296                 |
| A-1140-4-1-0200     |  | 2D/3D                                                                               | 0200                |     |    |    |     |      |      |    |      |      |    |      |    |    |   |    |     |     |    |                                              |                 | 01144       | ¥7,600       | 5個～                 | ¥7,296                 |
| A-1140-5-1-TAK60    |  | 2D/3D                                                                               | TAK60               | 80  | 20 | 13 |     | 27   | 42   | 5  | 12.5 | 11.3 |    | 25   |    | 15 | 1 | 3  | M18 | 38  | 60 |                                              | 200             | 04136       | ¥7,600       | 5個～                 | ¥7,296                 |
| A-1140-5-1-0200     |  | 2D/3D                                                                               | 0200                |     |    |    |     |      |      |    |      |      |    |      |    |    |   |    |     |     |    |                                              |                 | 01133       | ¥7,600       | 5個～                 | ¥7,296                 |
| A-1140-6-1-TAK60    |  | 3D                                                                                  | TAK60               | 70  |    |    |     |      |      |    |      |      |    |      |    |    |   |    |     |     |    |                                              | 196             | 04137       | ¥7,500       | 5個～                 | ¥7,200                 |
| A-1140-6-1-0200     |  | 2D/3D                                                                               | 0200                |     |    |    |     |      |      |    |      |      |    |      |    |    |   |    |     |     |    |                                              |                 | 01134       | ¥7,500       | 5個～                 | ¥7,200                 |

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手  
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー  
締り

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密 閉

平 面  
スイング

ギア式

平 面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L-SHAPED HANDLES

L 型  
ハンドル

T 型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク

ワイヤ

18.01

TAKIGEN  
総合 24

499