


P/No. 226099 and 226105

SLK425-L



Hoch flexible Messleitung, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Highly flexible test lead with in-line Ø 4 mm Multilam™ plug with rigid insulating sleeve on both ends.

Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm droite protégée par un fourreau isolant rigide.

Bemessungsspannung / -strom

Rated voltage / current

Tension / intensité assignée

1000 V, CAT II / 32 A

1000 V, CAT II / 32 A

1000 V, CAT II / 32 A

Leitungsquerschnitt / -isolation

Lead cross section / insulation

Section / isolation du câble

2,5 mm² / PVC

2,5 mm² / PVC

2,5 mm² / PVC

Standard-Leitungslängen [cm]

Standard lead lengths [cm]

Longueurs standard du câble [cm]

0 25

0 50

0 75

1 00

1 50

2 00

*Standard-Farben

*Standard colours

*Couleurs standard

21

22

23

24

25

27

Best.-Nr.

Order No.

N° de Cde

28.0103-□*

28.0103-□*

28.0103-□*

Einzelteile

Component parts

Pièces détachées

Stecker: SLS425-SL oder
SLS425-SL/F (→ S. 104)

Plug: SLS425-SL or
SLS425-SL/F (→ p. 104)

Fiche : SLS425-SL ou
SLS425-SL/F (→ p. 104)

Litzenleitung:

Multistrand wire:

Câble :

FLEXI-2V/HK 2,5-D (→ S. 205)

FLEXI-2V/HK 2,5-D (→ p. 205)

FLEXI-2V/HK 2,5-D (→ p. 205)

