





この寸法は嵌合力によって
管理する

矢視 "A-A"



断面 "B-B"



断面 "C-C"

型番	S/T 型番	材質	仕上	製品規格番号
170467-1	170466-1	リン青銅 0.32t	電気錫めき	108-5008

- 注:
1. 嵌合部ファストン部の詳細については #CP63-046J の図面を参照のこと。
 2. 適用工具型番 722841-3
 3. 取付適用規格 114-5068

				材料 (MATERIAL) 表参照 仕上 (FINISH) 表参照		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
				抱合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.75 ~ 2.27 mm ² (AWG #18-14)		分類 (CLASS) ファストン	
				被覆外径 (INSULATION DIA) 2.2 ~ 3.43 mm (0.85 ~ 1.35 IN)		型式 (TYPE) 4	
一般公差 {TOLERANCE EXCEPT AS NOTED} ±0.4 ±1.0				寸法 (SCALE) 4-1		LOC SIZE 番号 (NO) J A C-170467	
名称 (NAME) "187" シリーズ ファストン リセブタワフル (バラ状)						REV 0,	