

扉用大型ステー

LARGE-SIZED STAYS FOR DOORS


B-1025
ステンレス製

B-25
鉄製

特 徴 Feature

●左右兼用型(本図は右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。使用例参照)

●For both left type and right type (drawings and photo show the right type. For the left type, set the installing fittings reverse. See example of application).

[B-1025]

仕 様 ●材 質: ステンレス鋼板(SUS304)
●表面仕上: バレル研磨

[B-25]

仕 様 ●材 質: 冷間圧延鋼板(SPCC)
●表面仕上: クロムめっき(MFCr)
●扉用

用 途 ●配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械

納 期 ●標準在庫品

備 考 ●摺動部には潤滑剤をご使用ください。



●天蓋用には適していません。

[B-1025]

Speci- ●Material: Stainless steel plate (SUS304)
fications ●Finish: Barrel polishing

[B-25]

Speci- ●Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
fications ●Finish: Chrome plating (MFCr)
●Used for doors

Specif- ●Distribution boards, measuring and
use communication equipment, cubicles,
structures


Remarks ●Use lubricant for sliding parts.



●Not suitable for canopies.


使用例

Example of application




B-25-1
右用(Right type)

[B-1025-1]
B-25-1




〈 〉内寸法はステンレス製
Dimensioning in angle brackets are for stainless steel.

[B-1025-2]
B-25-2



[B-25-3]



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	材 質 Material	許容荷重kN Allowable load	質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
B-1025-1	●	2D/3D	SUS	1.47	500	12806	¥2,750	5個~ ¥2,640
B-1025-2	●	2D/3D		0.98	340	13072	¥1,250	10個~ ¥1,200
B-25-1	●	2D/3D	SPCC	1.47	500	10079	¥1,500	10個~ ¥1,440
B-25-2	●	2D/3D		0.98	340	10080	¥820	15個~ ¥787
B-25-3	●	2D/3D		0.49	215	10081	¥720	15個~ ¥692


●: RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS指令に対応可能です。

参考作動例[B-25-3]

Example of operation (Reference)



支点の位置により、開角度が変わります。
Opening angle changes with the position of supporting point.

●本図は右仕様にセットした図を示す。取付け金具を逆にセットすることにより左仕様となります。
●Shows diagram for right type specification. For left type specification, mount installation fittings in reverse.



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し
蝶番

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

特装車
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー

周辺機器
(B)

STAYS