

18.01.2011

Signalleuchten mit integrierter Glimmlampe - 14 mm, Blende rund, 230 V, Blende transparent

1.02.614.502/1002



Approbationen

VDE

VDE T85° (nur Versionen mit Glimmlampe)

Allgemein

Blendenform	rund
Blendenfarbe	transparent farblos

Einbaumaße

Bundmaß	ø18 x 4 mm
Bauhöhe	4 mm
Einbautiefe	41 mm
Einbauöffnung	14 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Anschlüsse	Löt-/ Steckanschluss für 2,8 x 0,8 mm
Lampenfassung	nein
Leuchtmittel	Glimmlampe


Elektrische Kennwerte

Grenzwert Spannung max.	230 V
-------------------------	-------

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	5 g
Approbationen 1,5 mA (T °C)	VDE, SEV, FEMKO, DEMKO

Einbauöffnung



18.01.2011

