






Ansicht Anschlußseite
view from termination side



<u>Montageausschnitt</u>	bei Verwendung ohne Gehäuse
<u>Panel cut-out for contact insert</u>	when used without housing



 Material: insert, PBT
UL-File Nr.: E41613(M)

△₂ Finish: contact; Ag, Au

△₃ The max. wire isolation dia is 4.7mm

1 Material: Einsatz: PBT
UL-File Nr.: E41613(M)

△₂ Oberfläche: Kontakte; Ag, Au

3 Der max. zulässige
Außendurchmesser der Leiterisolation
beträgt 4.7mm

1	Buchseneinsatz HVT.48 Crimp		dunkelgrau	1	-						
2-3	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN						
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESER ZEICHNUNGSDOCUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENT, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWILS LETZTBESTEHEN ÄNDERUNGSSTAND EMPFÄHREN SIE AMP ANFANGS.			DWN Schneider 20.05.1999 CHK Schweiger 20.05.1999 APVD -		HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany						
DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH -E n. DIN 16901 - 140 0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC ANGLES /WINKEL # FINISH /OBERFLÄCHE/FARBE			NAME Female insert HVT.48.Bu.C Buchseneinsatz HVT.48.Bu.C								
MATERIAL			APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. WEIGHT GEWICHT -		SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C= 1104018		RESTRICTED TO NUR FUER -		
CUSTOMER DRAWING			/KUNDENZEICHNUNG			SCALE MASSSTAB 1:1	SHEET BLATT 1	OF VON 1	REV. A4		