

NUMBER C-917698



METRIC

PRINT DIST 単位: 高さ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J010-20
REV. 3/89

- 注 記:
1. 適用製品規格: 108-5459
2. 適用製品型番: 表1参照
△ 表2参照

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC.: 108-5459
2. APPLICABLE CONN. P/N: SEE TABLE 1
△ SEE TABLE 2

△ 表 2
TABLE 2


トレード マーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は -+ OR AMP	中国 CHINA (PRC)

表1 TABLE 1								
キャップハウジング CAP HOUSING	2	316086	黒色 (BLACK)	2	PBT GLASS FILLED (UL94V-0)	5-917698-1		
プラグハウジング PLUG HOUSING	2	917686	自然色 (NATURAL)	2	6/6 NYLON GLASS FILLED (UL94V-0)	917698-1		
適用製品 APPLICABLE PRODUCT	極数 (Pos.)	型番 (P/N)	プレート色調 (PLATE COLOR)	極数 (Pos.)	材料 (MATERIAL)	型番 (P/N)		

Copyright © 19 年 日本イー・エム・ピー株式会社					Copyright © 19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.					tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan		
適合電線断面積 (WIRE RANGE)					被覆外径 (INSULATION DIA.)					名称 (NAME)		
--- mm ² (AWG -)					0.93-1.8 mmφ					2.5mm シグナルダブルロック 2極ダブルロックプレート 2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 2P DBL LOCK PLATE		
材料 (MATERIAL)					仕上 (FINISH)					一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		
SEE TABLE					---					10MT ±0.2 10MM±0.25 30MM±0.3 角 度 ±1°		
DR. 24 MAY. '95 Y. NOGUCHI					DE. 24 MAY. '95 Y. NOGUCHI					10MT ±0.2 10MM±0.25 30MM±0.3 角 度 ±1°		
CHK. 24 MAY. '95 Y. KASHIWA					APP. 24 MAY. '95 Y. KASHIWA					10MT ±0.2 10MM±0.25 30MM±0.3 角 度 ±1°		
LTR 変更 (REVISION RECORD)					DR CHK DATE					10MT ±0.2 10MM±0.25 30MM±0.3 角 度 ±1°		

B1 変更 ECR-07-000744			S.I	N.Y	11 JAN 97
B 変更			N.N		12 SEP 95
A 変更			Y.N	Y.K	8 FEB 95
O 作成			Y.N	M.S	24 MAY 95
LTR 変更 (REVISION RECORD)			DR	CHK	DATE

B J C-917698			1 OF 1		
B J C-917698			1 OF 1		



(CUSTOMER DRAWING) 参考図面