


中 貿 有 限 公 司
友貿電機（深圳）有限公司
NICHIBO DC MOTOR

客戶名稱 (Customer) :
資料檔名 (Filename) : 樣品FK180机种
馬達型號 (Motor No.) : F -180SH-08450 -R/38
額定電壓 (Voltage) : 24.0V
額定輸出 (Pout Rated) : 1.69W

實驗室溫度 (Ambient Temperature) : 25
無載轉速 (No-Load R.P.M) : 9000
無載電流 (No-Load Current) : 50mA
啓動轉矩 (Started Torque) : 115g-cm
測試日期 (Test Date) : 2013.9.27




	轉 速 R.P.M.	電 流 Amps	轉 矩 Grcm	效 率 Eff(%)	輸出功率 W(out)	輸入功率 W(in)
堵住狀態 (Locked Rotor)	0	0.468	115.186	0.00	0.0000	10.577
最大扭力 (Max-Torque)	0	0.468	115.186	0.00	0.0000	10.577
最大效率 (Max-Efficiency)	7003	0.124	23.550	60.97	1.6937	2.778
最大輸出功率(Max-W(out))	4540	0.245	55.654	46.79	2.5945	5.545



扭力常數(Torque Constant): 264.2385
馬達常數(Motor Constant): 26.5353

REV	A0
-----	----

DIRECTION OF ROTATION



NOTE :

- 1.LENGTH OF SHAFT DIM "A" 38.7 mm.
- 2.FRONT EXTENSION DIM "B" 4.7 mm.
- 3.END PLAY : 0.05-0.50 mm.
- 4.ALL UNSPECIFIED DIMENSION TOLERANCE WILL BE ± 0.10 mm.

		中 貿 有 限 公 司 NICHIBO TAIWAN CORP. 台北市104 內湖區內湖路一段308 號10 樓之1 10F-1,NO.308, SEC.1, NEIHU RD., NEIHUAREA, TAIPEI, TAIWAN (R.O.C) TEL:886-2-2797-7212 FAX:886-2-2658-8460 http://www.nichibo-motor.com		友 貿 電 機 廠 NICHIBO MANUFACTURING CO., LTD. 中國廣東省深圳市寶安區沙井壩一村崗頭工業區 CANTOW IND. DIST., HOWEE, SHAJING, BAOAN, SHENZHEN CITY, GUANGDONG, CHINA TEL:86-755-2969-7722 86-755-2969-5488 FAX:86-755-2969-5566		名稱	Jameco		
	NAME			型 號	FF-180SH-08450T-R				
	MODEL			單位	mm	日期	2013/9/27		
	UNIT					DATE			