






panel piercing /
Montagebohrung

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Components

centre contact
outer contact
serrated lock washer
other metal parts
insulators

Electrical characteristics

impedance
return loss

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Fächerscheibe
sonstige Metallteile
Isolierungen

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

Umgebung

RoHS konform

IEC 61169-8

Materials / Material

CuNi1Pb1P
CuZn39Pb3
CuSn6
CuZn39Pb3
PTFE, POM


Finish / Oberfläche

Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Cu2Ni5

75 Ω

typ.: 1 GHz - 36 dB;
2 GHz - 31 dB;
3 GHz - 29 dB

2002/95/EC

a	20563	12.02.09	BJ	2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	10.10.	JA	
				gepr./appr.	11.10.05	HR	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
	Maßstab/scale	Benennung/title					 Telegärtner
	2:1	BNC Adaptor w. insulating flange BNC-Verbindungsstück m. Isolierflansch					
	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.			 Maße/dimensions: mm	
		K	J01005A00008				
		Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4		
	Änd./rev. Index	Änderungsmittelteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name			